

Cable de 0,5m USB-C Macho a Macho - Cable USB 2.0 USB Tipo C

ID del Producto: USB2CC50CM



Este cable USB-C™ a USB-C facilita la carga y sincronización de sus dispositivos móviles USB 2.0 y USB Type-C™, mediante el uso del puerto USB-A de su ordenador.

El cable también es compatible con los puertos Thunderbolt™ 3, lo cual significa que puede cargar y sincronizar sus dispositivos móviles USB-C mediante el uso de un ordenador portátil equipado con Thunderbolt 3.

Este cable no estándar de 0,5m resulta ideal para conexiones de distancia corta y para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles USB Type-C con su ordenador portátil.

También puede utilizar el cable para cargar sus dispositivos USB-C desde un cargador USB-C de pared, de coche o una batería de carga. Resulta ideal para usuarios que se desplazan en coche o que desean reducir el desorden de cables al sincronizar con su ordenador portátil.

Con hasta 3A de alimentación nominal (salida), puede utilizar este cable USB Type-C para suministrar alimentación a un ordenador portátil equipado con USB-C, como el Apple MacBook o Chromebook Pixel™. Solo tiene que conectar el cable a su ordenador portátil equipado con USB-C y a un cargador USB-C de pared.

Reemplace el cable USB-C de carga incluido originalmente con su dispositivo, o utilícelo como accesorio extra cuando viaje o se desplace, con el fin de que todos sus dispositivos estén listos para su uso cuando los necesite.

El cable USB2CC50CM de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, con fiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C mediante el puerto USB-C de su ordenador portátil
- Cargue sus dispositivos USB-C mediante el uso de un cargador USB-C de pared, de coche o una batería de carga

Características

- Cable de 0,5m de longitud, para conexiones de distancia corta
- Práctico conector USB-C con cara reversible que facilita las conexiones
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conector B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Requisitos de Energía

Power Delivery	60W
----------------	-----

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto



Calibre del Conductor	22/30 AWG
Longitud del Cable	19.7 in [50 cm]
Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	0.7 oz [20.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.3 in [8.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 oz [24.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	cable usb-c
---------------------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

