

3U Universele Server Rack Rails - Vaste montagerails - 19" in diepte verstelbare rackmontagerails

Productcode: UNIRAILS3U



Met deze 3U server rack rails kunt u niet- rackmonteerbare apparatuur zoals desktopservers, netwerkkapparatuur of KVM switches, in uw 19" server rack monteren zonder 1U rack ruimte te moeten opofferen, zoals dat bij een traditioneel schap het geval is. Deze rack rails zijn ook een prima oplossing voor het monteren van apparatuur met beschadigde rails of niet meer verkrijgbare OEM-apparatuur zoals Dell™, IBM®, HP® of Apple servers waarvoor geen rack rails meer beschikbaar zijn.

Dankzij deze rack rails kunt u niet voor niet-rackmonteerbare apparatuur monteren, door plaatsing van uw apparatuur in een open frame dat door drie stevige dwarsstangen wordt ondersteund. U kunt niet-rackmonteerbare apparatuur monteren door de rails aan uw server rack te bevestigen en uw apparatuur op het onderstel te plaatsen. Bij apparatuur dat al montagegaten heeft, bieden de rails ook meerdere montagepatronen voor de bevestiging van uw apparatuur, voor extra veiligheid.

Deze montagerails voldoen aan de EIA-310 standaard voor 19" rack-monteerbare apparatuur en zijn universeel compatibel met 19" server racks. De diepte kan aan diverse rack maten en configuraties worden aangepast. Bovendien is er een kabelbeheerpaneel aan de achterkant, dat voor nog meer flexibiliteit kan worden verwijderd.

Om te garanderen dat uw apparatuur veilig is, zijn deze montagerails gemaakt van koudgewalst staal. Het duurzame design kan een gewicht tot 97 kg ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer rack-monteerbare apparatuur waarvan de originele rails ontbreken
- Te gebruiken om OEM-apparatuur zoals Dell, IBM, HP of Apple servers in een rack te monteren, waarvan de rack rails niet meer verkrijgbaar zijn
- Monteer niet-rackmonteerbare apparatuur veilig in een 19" EIA-310 server rack

Eigenschappen

- **VERVANGENDE OPLOSSING:** Deze 3U verstelbare rack rails zijn ook een uitstekende oplossing voor het monteren van apparatuur met beschadigde rails of legacy OEM-apparatuur waarvoor geen rack rails meer beschikbaar zijn
- **UNIVERSEEL ONWERP:** Overeenkomstig met de EIA-310 standaard voor 19" rackmount apparatuur, zijn deze universele server rack rails universeel compatibel met 19" server racks
- **ROBUUST ONTWERP:** Om de veiligheid van uw apparatuur te kunnen garanderen, zijn deze montagerails voor netwerkkapparatuur gebouwd met koudgewalst staal; Het duurzaam ontwerp kan een gewicht van 97 kg ondersteunen
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Universele 3U-rails voor rack montage met een instelbare diepte van 42-105,4cm; Inclusief montagehardware voor snelle en veilige installatie van apparaten
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze serverrack rails werden ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en genieten van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type frame	Staal
U-hoogte	3U
Kabelbeheer	Ja

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	214.5 lb [97.3 kg]
------------------------------	--------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type behuizing	Staal
Lengte product	19.5 in [49.5 cm]
Breedte product	19.0 in [48.2 cm]
Hoogte product	5.2 in [13.3 cm]
Gewicht product	7.9 lb [3.6 kg]
Maximale montagediepte	41.5 in [105.4 cm]
Minimale montagediepte	16.5 in [42 cm]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	19.8 in [50.2 cm]
Package Width	4.5 in [11.5 cm]
Package Height	6.2 in [15.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.0 lb [4.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Set universele rails voor serverrack
	14 - M5 schroeven
	14 - M5 kooimoeren
	1 - M5 sleutel

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.