

USB-C-kabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0

Produkt ID: USB2CC50CM



Denna USB-C™ till USB-C-kabel gör det enkelt att ladda och synka dina bärbara USB 2.0, USB Type-C™-enheter med USB-C-porten på datorn.

Kabeln är även kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar, så att du kan ladda och synka dina mobila USB-C-enheter med din Thunderbolt 3-laptop.

Denna icke-standard kabel på 0,5 meter är perfekt för korta anslutningar för att ladda och synka dina bärbara USB Type-C-enheter med din bärbara dator.

Du kan även använda kabeln till att ladda dina USB-C-enheter från en USB-C-vägladdare, billaddare eller powerbank. Den är den idealiska kabeln för pendlare för användning i bilen eller för att slippa trassel när du synkar med din bärbara dator.

Med upp till 3 A strömutförande kan du använda denna USB Type-C-kabel till att strömförse en bärbar USB-C-dator, som till exempel din Apple MacBook eller ChromeBook Pixel™. Anslut helt enkelt kabeln till din bärbara USB-C-dator och till en USB-C-vägladdare.

Byt ut USB-C-laddningskabeln som hörde till din enhet eller behåll den som en reserv när du reser så att alla dina enheter är redo att användas när du behöver dem när du är ute och reser.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synka dina mobila digitala USB-C-enheter från din bärbara dators USB-C-port
- Ladda dina USB-C-enheter med en USB-C-väggsladdare, billaddare eller powerbank

Funktioner

- Kabellängd på 0,5 m för korta anslutningar
- Praktisk, vändbar USB-C-kontakt gör alla anslutningar enkla
- Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti
- Observera att den här USB 2.0-kabeln inte stöder video. För anslutning eller förlängning av USB-C-skärmar rekommenderar vi våra USB-C 3.0-kablar (t.ex. USB31CC50CM)

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Ström

Power Delivery	60W
----------------	-----

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	22/30 AWG

Kabellängd	1.6 ft [0.5 m]
Produktlängd	19.7 in [50.0 cm]
Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöjd	0.2 in [6.0 mm]
Produktvikt	0.7 oz [20.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.0 in [12.6 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Paketets höjd	0.5 in [1.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	0.8 oz [24.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-kablar
-----------------	------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.