

## Cable Adaptador de 1m USB-C a Micro B - USB 2.0 Type-C

Product ID: USB2CUB1M



¿Necesita conectar su dispositivo Micro-USB 2.0 a un modelo más nuevo de ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB Type-C™? Este cable USB Type-C a Micro-B de 1m es la solución perfecta. También es compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Micro-USB, como un tablet o un smartphone, con modelos más nuevos de ordenadores, a velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps.

El cable también se puede utilizar para hacer copias de seguridad de datos en una unidad de disco duro Micro-USB 2.0, desde un ordenador equipado con USB-C™ o Thunderbolt™ 3.

El cable USB2CUB1M de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, con fiabilidad garantizada.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Micro-USB 2.0 desde un ordenador anfitrión equipado con USB-C
- Haga copias de seguridad de sus datos en un disco duro externo

## Features

- Conexiones sencillas a través de un conector USB Type-C reversible que se conecta a los dispositivos con cualquiera de sus caras hacia arriba

- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
- Compatible con puertos Thunderbolt 3

Hardware	Warranty	Lifetime
	Revestimiento del Conector	Nickel
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)	Conector A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Conector B	USB Micro-B (5 pin)
Características Físicas	Color	Black
	Estilo de Conector	Straight
	Longitud del Cable	39.4 in [10 cm]
	Longitud del Producto	39.4 in [10 cm]
	Peso del Producto	0.7 oz [20 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.9 in [2.2 cm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [1.2 cm]
	Altura de la Caja	0.3 in [8 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.9 oz [25 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Cable USB 2.0 USB-C a Micro-B de 1m

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

