

25-Pack Universal Laptopschloss 2m, Serialisiertes Sicherheitsschloss/Kabelschloss,
Noble Wedge®/Nano/K-Slot Kompatibel, Notebook
Zahlenschloss/Kombinationsschloss

Produkt-ID: UNIVCS25-LAPTOP-LOCK



Das 25er-Pack Universal Laptop Lock ist eine vielseitige Lösung, die mit Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) oder Nano kompatibel ist und Flexibilität und Komfort bietet.

Flexible Sicherheit

Ein einzigartiger Mechanismus zur schnellen Anpassung der Schlossspitze an verschiedene Sicherheitsschlitzte. Drehen Sie einfach das Auswahlrad für das Schloss, um die Form der Schlossspitze an den jeweiligen Sicherheitsschlitz anzupassen, ohne dass Sie verschiedene Schlossspitzen mit sich führen oder Spezialwerkzeuge verwenden müssen. Das schnittfeste Sicherheitskabel aus Stahl ist 2m lang und 4,4mm dick und bietet Reichweite und Haltbarkeit.

Serialisiertes Kombinationsschloss

Jedes Schloss wird mit einem eigenen voreingestellten Kombinationscode geliefert, der IT-Administratoren, die mit mehreren Schlössern arbeiten, eine vereinfachte Sicherheitsverwaltung ermöglicht. Das Schloss hält einer Zugkraft von 91,6kg für den K-Slot, 74,6kg für den Nano und 50kg für den Noble Wedge stand. Damit ist sichergestellt, dass Ihr Computer oder andere Geräte vor Diebstahl geschützt sind.

Hinweis: Die genannten Zugkraftwerte können abweichen, wenn die Sicherheitsschlitzte nicht den von den jeweiligen Herstellern angegebenen Konstruktionsstandards entsprechen.

Breite Kompatibilität

Das vielseitige Großpackungs-Sicherheitsschloss ist nicht nur auf Laptops oder Notebooks beschränkt. Verwenden Sie dieses Schloss, um andere Geräte wie Dockingstationen, Monitore, Drucker, SFF-Computer, Projektoren, Oszilloskope oder andere Büro- und Laborgeräte zu sichern, und

erweitern Sie so seinen Nutzen. Das Schloss ist zukunftssicher, denn es funktioniert mit älteren und neueren Computern verschiedener Marken, darunter HP, Dell, Microsoft und andere. Es werden Abstandshalter in verschiedenen Stärken mitgeliefert, um eine bessere Passform für Ihr Gerät zu gewährleisten.

Voll bewegliches Schlosskonzept

Der Durchmesser des Schlosses beträgt 14 mm und verfügt über eine Kugelgelenkfunktion, die eine Drehung um 360° und eine Schwenkung um 90° ermöglicht. Diese Flexibilität reduziert das Aufwickeln und minimiert die Belastung des Notebook-Steckplatzes, was die Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit steigert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **25-PACK 3-IN-1 UNIVERSAL LAPTOPSCHLOSS:** Kompatibel mit Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) und Nano Steckplätzen über verstellbares Schlosskopf; 2m langes und 4,4mm dickes, schnittfestes Kohlenstoffstahlkabel; das Schloss widersteht Zugkraft bis zu 91,6kg
- **SERIALISIERTES VIERSTELLIGES KOMBINATIONSSCHLOSS:** Jedes Schloss hat einzigartige, unveränderliche, voreingestellte Kombination, verlinkt mit Seriennummer; Sicherung der Masterliste der Kombinationen mit QR-Code; Kombination Recovery auf Anfrage
- **KOMPATIBILITÄT:** Das Laptop Kabelschloss funktioniert mit HP, Dell, Microsoft und anderen Marken; das Notebook Schloss ist nicht markenspezifisch, um eine Kompatibilität mit branchenüblichen Steckplätzen zu gewährleisten; Büro- und Laborausstattung sichern
- **KLUGES DESIGN:** Das Kugelgelenk ermöglicht eine 360° Drehung und das 90° Drehgelenk hilft, die Belastung des Steckplatzes und Aufwickeln zu reduzieren; beigelegte Abstandshalter verhindern Beschädigungen des Laptops und verbessern die Passform
- **FLEXIBLE INSTALLATION:** Das mitgelieferte Klettband sorgt für Ordnung, wenn es nicht gebraucht wird; mit den Ankern LTANCHOR, KSLTAD und LTANCHORL (separat erhältlich) können Geräte ohne Sicherungsschlitz gesichert werden

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Noble Wedge Slot
	Kensington Nano Slot

Leistung	Diebstahlsicherung	Ja
----------	--------------------	----

Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 95% RH

Physische Eigenschaften	Farbe	Silver & Black
	Baumaterial	Stahl und Kunststoff
	Produktlänge	6.7 ft [2.0 m]
	Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöhe	1.8 in [4.6 cm]
	Produktgewicht	5.2 oz [146.0 g]

Verpackungsinformationen	Paketmenge	25
	Paketlänge	12.8 in [32.5 cm]
	Paketbreite	10.4 in [26.5 cm]
	Pakethöhe	4.9 in [12.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	8.8 lb [4.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	25 - Laptop Sicherheitsschlösser
	25 - Klettverschlussbänder
	75 - Abstandshalter
	25 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

