

Lot de 25 Antivols Universels de 2m pour Ordinateur Portable, Câble de Sécurité Sérailisé pour Ordinateur Portable/PC, Compatible avec Noble Wedge®/Nano/K-Slot, Câble à Combinaison Sans Clé

Nº de produit: UNIVCS25-LAPTOP-LOCK



Le pack de 25 serrures universelles pour ordinateurs portables est une solution polyvalente compatible avec le format Noble Wedge®, le K-Slot (T-Bar) ou Nano, offrant ainsi flexibilité et commodité.

Sécurité Adaptable

Un mécanisme unique de verrouillage à la volée permet d'adapter rapidement l'embout de verrouillage à différents emplacements de sécurité. Il suffit de faire pivoter le cadran de sélection du verrou pour changer la forme de l'embout de verrouillage afin de correspondre à l'emplacement de sécurité, le tout sans avoir besoin de transporter différents embouts de verrouillage ou d'utiliser des outils spéciaux. Le câble de sécurité en acier résistant à la coupe mesure 2 m de long et 4,4 mm d'épaisseur, offrant ainsi portée et durabilité.

Verrouillage à Combinaison Sérailisée

Chaque serrure est livrée avec son propre code de combinaison préconfiguré pour une gestion simplifiée de la sécurité pour les administrateurs informatiques travaillant avec plusieurs serrures. La serrure peut résister à une force de traction de 91,6 kg pour le K-slot, 74,6 kg pour le Nano et 50 kg pour le Noble Wedge®, assurant ainsi la sécurité de votre ordinateur ou d'autres appareils contre le vol.

Remarque : Les valeurs de force de traction mentionnées peuvent varier si les emplacements de sécurité ne respectent pas les normes de conception spécifiées par leurs fabricants respectifs.

Compatibilité Étendue

La serrure de sécurité en vrac polyvalente n'est pas limitée aux ordinateurs portables ou aux notebooks uniquement. Utilisez cette serrure pour sécuriser d'autres appareils tels que des stations

d'accueil, des moniteurs, des imprimantes, des ordinateurs SFF, des projecteurs, des oscilloscopes ou d'autres équipements de bureau et de laboratoire, étendant ainsi son utilité. La serrure est compatible avec les ordinateurs plus anciens et plus récents de diverses marques, notamment HP, Dell, Microsoft, et plus encore. Différents entretoises de différentes épaisseurs sont fournies pour assurer un meilleur ajustement à votre appareil.

Conception de Verrou à Mouvement Complet

Le diamètre de la tête de verrouillage est de 14 mm et présente une conception de joint à rotule qui permet une rotation à 360° et un pivotement à 90° de la tête de verrouillage. Cette flexibilité réduit le bobinage et minimise la contrainte sur l'emplacement du notebook, améliorant ainsi la durabilité et la facilité d'utilisation.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **LOT DE 25 DE VERROUILLAGE 3 EN 1 :** Compatible avec les slots Noble Wedge®/K-Slot/Nano à l'aide d'un embout de verrouillage réglable; Câble en acier au carbone de 2m et de 4,4mm d'épaisseur; Peut résister à une force de traction allant jusqu'à 91,6kg
- **SERRURE À COMBINAISON À 4 CHIFFRES SÉRIALISÉE :** Chaque serrure possède une combinaison unique et fixe liée à son numéro de série. Une liste maîtresse avec code QR facilite la gestion des actifs. La récupération de la combinaison est disponible sur demande
- **COMPATIBILITÉ :** Le câble fonctionne avec HP, Dell et autres; L'antivol pour PC portable n'est pas spécifique à une marque pour une compatibilité à l'épreuve du temps avec les slots de sécurité standard; Sécurisez les équipements de bureau/laboratoire
- **CONCEPTION ÉQUILIBRÉE :** L'articulation à rotule permet une rotation de 360° et le pivot de 90° de l'articulation coudée permet de réduire l'enroulement et de minimiser la tension; Des entretoises de protection sont incluses pour éviter d'endommager le PC
- **INSTALLATION FLEXIBLE :** La bande auto-agrippante incluse permet d'organiser le verrouillage du câble du PC; Les verrous d'ancre LTANCHOR, KSLTAD et LTANCHORL (vendus séparément) permettent de protéger les équipements qui n'ont pas de fente de sécurité

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Noble Wedge Slot
	Kensington Nano Slot
<hr/>	
Performance	
Antivol	Oui
<hr/>	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Humidité	0 à 95 % HR
<hr/>	
Caractéristiques physiques	
Couleur	Silver & Black
Construction Material	Aacier et plastique
Longueur du produit	6.7 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Hauteur du produit	1.8 in [4.6 cm]
Poids du produit	5.2 oz [146.0 g]
<hr/>	
Informations d'emballage	
Quantité par paquet	25
Longueur du Paquet	12.8 in [32.5 cm]
Largeur du Colis	10.4 in [26.5 cm]
Hauteur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Poids brut	8.8 lb [4.0 kg]

Contenu du paquet

- | | |
|-----------------------|--|
| Inclus dans le paquet | 25 - Antivols pour Ordinateurs Portables |
| | 25 - Sangles à Crochets et Boucles |
| | 75 - Entretoises de pare-chocs |
| | 25 - Guide de démarrage rapide |
-

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

