

Universal 3-in-1 Laptopschloss 2 m mit Schlüssel, Kabelschloss für Noble Wedge/Nano/K-Slot Laptops, Notebookschloss, Laptop Diebstahlsicherung/Sicherheitsschloss, Anti-Diebstahl Stahlseilschloss

Produkt-ID: UNIVK-LAPTOP-LOCK



Das Universelle Laptopschloss ist eine vielseitige Lösung, die mit Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) oder Nano kompatibel ist und Flexibilität und Komfort bietet. Es kann mit seiner Funktion zum fliegenden Wechsel der Schlossspitze schnell an verschiedene Steckplätze angepasst werden. Das schnittfeste Sicherheitskabel aus Stahl hat eine Länge von 2 m und eine Dicke von 4,4 mm, was für Reichweite und Haltbarkeit sorgt. Mit dem 3-in-1 Laptop Schloss schützen Sie Ihre wertvollen Geräte, wo immer Sie sind.

Dieses diebstahlsichere Laptop Schloss verfügt über die Push-to-Lock Funktion, das ein schnelles Abschließen ohne Schlüssel ermöglicht. Entriegeln Sie es, ohne sich Kombinationen merken zu müssen. Dem Schloss ist ein Satz von zwei Schlüsseln beigefügt.

Das Schloss hält einer Zugkraft von 91,2 kg für den K-Slot, 98,8 kg für den Nano und 61,2 kg für den Noble Wedge® stand und sorgt dafür, dass Ihr Computer oder andere Geräte vor Diebstahl geschützt bleiben.

Hinweis: Die genannten Zugkraftwerte können abweichen, wenn die Sicherheitssteckplätze nicht den von den jeweiligen Herstellern angegebenen Konstruktionsstandards entsprechen.

Das vielseitige Sicherheitsschloss ist nicht nur auf Laptops oder Notebooks beschränkt. Verwenden Sie dieses Schloss, um andere Geräte wie Dockingstationen, Monitore, Drucker, SFF-Computer, Projektoren, Oszilloskope oder andere Büro- und Laborgeräte zu sichern, und erweitern Sie damit seinen Nutzen. Das Schloss ist zukunftssicher, da es mit älteren und neueren Computern verschiedener Marken, einschließlich HP, Dell, Microsoft und anderen, funktioniert. Um eine bessere Passform für Ihr Gerät zu gewährleisten, werden Abstandshalter in verschiedenen Stärken mitgeliefert.

Der Durchmesser des Schlosses beträgt 14 mm und verfügt über eine Kugelgelenkfunktion, die eine

Drehung um 360° und eine Schwenkung um 90° ermöglicht. Diese Flexibilität reduziert das Aufwickeln und minimiert die Belastung des Notebook-Steckplatzes, was die Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit steigert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

## Merkmale

- **3-IN-1 UNIVERSAL LAPTOPSCHLOSS:** Kompatibel mit Noble Wedge, K-Slot (T-Bar) und Nano-Steckplätzen über eine verstellbare Schlossspitze; 2 m und 4,4 mm dickes, schnittfestes Karbonstahl Kabel; das Schloss kann einer Zugkraft von bis zu 98 kg standhalten
- **ANTI-DIEBSTAHL SCHLÜSSEL LAPTOPSCHLOSS:** Zwei schlüssel inkl.; mit push-to-lock taste, um das schloss schnell und ohne schlüssel zu aktivieren; mit einem Drehknopf kann die schlossspitze an den steckplatz angepasst werden
- **KOMPATIBILITÄT:** Das Laptop Kabelschloss funktioniert mit HP, Dell, Microsoft und anderen Marken; das Notebook Schloss ist nicht markenspezifisch, um eine Kompatibilität mit branchenüblichen Steckplätzen zu gewährleisten; Kompatibel mit anderen Geräten
- **KLUGES DESIGN:** Das Kugelgelenk ermöglicht eine 360&deg Drehung und das 90&deg Drehgelenk hilft, die Belastung des Steckplatzes zu minimieren; beigefügte Abstandshalter verhindern Beschädigungen des Laptops und verbessern die Passform
- **FLEXIBLE INSTALLATION:** Das mitgelieferte Klettband sorgt für Ordnung, wenn es nicht gebraucht wird; mit den Ankern LTANCHOR, KSLTAD und LTANCHORL (separat erhältlich) können Geräte ohne Sicherungsschlitz gesichert werden

---

## Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Compatible Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)

Noble Wedge Slot

Kensington Nano Slot

---

**Leistung**

Diebstahlsicherung	Ja
--------------------	----

**Spezielle Hinweise/Anforderungen**

Hinweis	Die angegebenen Zugkraftwerte können abweichen, wenn die Steckplätze nicht den von den jeweiligen Herstellern angegebenen Konstruktionsstandards entsprechen.
---------	---

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur	< 28°C (82.4°F)
Lagertemperatur	23°C ±2 to 55°C ±15 (73.4°F ±35.6 to 131°F ±59 )
Feuchtigkeit	70% RH

**Physische Eigenschaften**

Farbe	Silver & Black
Baumaterial	Stahl und Kunststoff
Produktlänge	6.7 ft [2.0 m]
Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	4.4 oz [125.0 g]

**Verpackungsinformationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	5.9 in [15.0 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.6 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.2 oz [146.0 g]

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten

- 1 - Laptopsicherheitsschloss
- 2 - Schlüsseln
- 3 - Schloss Abstandshalter
- 1 - Klettverschlussband
- 1 - Kurzanleitung

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

