

Paquete de 25 Candados Universales Nano Wedge®/Noble/K-Slot para Portátil - Cable de Seguridad de 2m - Cable Antirrobo Resistente a los Cortes para Portátil - Llave Idéntica

ID del Producto: UNIVKA25-LAPTOP-LOCK



El paquete de 25 candados universales para portátiles es una solución versátil compatible con Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) o Nano, que proporciona flexibilidad y comodidad.

Seguridad Adaptable

Un mecanismo único de punta de cerradura sobre la marcha permite adaptar rápidamente la punta de cerradura a diferentes ranuras de seguridad. Basta con girar el dial de selección de la cerradura para cambiar la forma de la punta de la cerradura y adaptarla a la ranura de seguridad, todo ello sin necesidad de llevar diferentes puntas de cerradura ni de utilizar herramientas especiales. El cable de seguridad de acero resistente a los cortes tiene una longitud de 2m y un grosor de 4,4mm, lo que le proporciona alcance y durabilidad.

Cerradura con Llave Igual

Todos los paquetes de 25 unidades tienen la misma llave e incluyen un juego de 4 llaves para agilizar la gestión de la seguridad de los administradores informáticos que trabajan con varias cerraduras. Esta cerradura antirrobo para portátiles cuenta con un sistema de pulsar para bloquear que permite un bloqueo rápido sin llave. Desbloquéelo sin necesidad de recordar combinaciones. El candado puede soportar una fuerza de tracción de 91,2kg para la ranura K, 98,8kg para la Nano y 61,2kg para Noble Wedge®, lo que garantiza que su ordenador u otros dispositivos permanezcan a salvo de robos.

Nota: Los valores de fuerza de tracción mencionados pueden variar si las ranuras de seguridad no cumplen las normas de diseño especificadas por sus respectivos fabricantes.

Ampliamente Compatible

El versátil candado de seguridad a granel no se limita únicamente a ordenadores portátiles o

notebooks. Utilice este candado para asegurar otros dispositivos como bases de conexión, monitores, impresoras, ordenadores SFF, proyectores, osciloscopios u otros equipos de oficina y laboratorio, ampliando así su utilidad. El candado está preparado para el futuro, ya que funciona con ordenadores antiguos y más recientes de varias marcas, como HP, Dell, Microsoft, etc. Se incluyen espaciadores para proteger el dispositivo de rozaduras o abolladuras en la ranura de la cerradura, al tiempo que garantizan un mejor ajuste para su dispositivo.

Diseño de Bloqueo de Movimiento Completo

El diámetro del cabezal de bloqueo es de 14,5mm y cuenta con un diseño de rótula que permite una rotación de 360° y un giro de 90° del cabezal de bloqueo. Esta flexibilidad reduce el enrollamiento y minimiza la tensión en la ranura del portátil, mejorando la durabilidad y la facilidad de uso.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **PAQUETE DE 25 CANDADOS UNIVERSALES 3 EN 1 PARA PORTÁTILES:** Compatible con las ranuras de bloqueo Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) y Nano - Cable de 2m y 4,4mm de grosor resistente a los cortes - Soporta una fuerza de tracción de hasta 98kg
- **LLAVES IDÉNTICAS:** Todas las cerraduras tienen la misma llave, lo que elimina la necesidad de manejar varias llaves o recordar múltiples claves - Se incluyen 2 pares de llaves, se pueden pedir llaves adicionales con el comprobante de compra
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con HP, Dell, Microsoft y otros - El candado para portátiles no es específico de marcas para una compatibilidad a prueba de futuro con las ranuras de seguridad estándar del sector - Asegure equipos de oficina y laboratorio
- **DISEÑO INTELIGENTE:** La articulación esférica permite una rotación de 360° - El pivote de 90° de la articulación del codo reducen el enrollamiento - Incluye separadores protectores para evitar daños en el portátil - Cable de acero al carbono
- **INSTALACIÓN FLEXIBLE:** La correa de gancho y bucle incluida mantiene organizado el cable de seguridad - Se puede complementar con los candados de anclaje LTANCHOR, KSLTAD y LTANCHORL (se venden por separado) para proteger equipos sin ranura de seguridad

Política de Garantía	2 Years
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Noble Wedge Slot
	Kensington Nano Slot

Rendimiento

Antirrobo	Sí
-----------	----

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Humedad	HR de 0 a 95%

Características Físicas

Color	Silver & Black
Material de Fabricación	Acero y Plástico
Longitud del Producto	6.7 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	4.4 oz [125.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	25
Longitud de la Caja	10.4 in [26.4 cm]
Ancho de la Caja	13.0 in [33.1 cm]
Altura de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.8 lb [3.5 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	25 - Candado de Seguridad para Ordenador Portátil
	4 - Llaves
	75 - Espaciadores del Candado
	25 - Correa de Gancho y Bucle
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

