

Lucchetto di sicurezza per notebook, cavo di bloccaggio da 2m resistente al taglio con chiave identica, compatibile con Noble Wedge®/Nano/K-Slot, 25 Pezzi

ID prodotto: UNIVKA25-LAPTOP-LOCK



Il lucchetto per laptop universale in confezione da 25 pezzi è una soluzione versatile compatibile con Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) o Nano, che offre flessibilità e convenienza.

Sicurezza Versatile

L'esclusivo meccanismo della punta della lucchetto permette di adattare rapidamente la punta del lucchetto a diversi slot di sicurezza. È sufficiente ruotare la manopola di selezione della serratura per cambiare la forma della punta del lucchetto in base allo slot di sicurezza, senza dover portare con sé diverse punte o utilizzare strumenti speciali. Il cavo di sicurezza in acciaio antitaglio, lungo 2 metri e spesso 4,4 mm, garantisce portata e durata.

Serratura con Chiavi Uguali

Tutti i 25 lucchetti usano la stessa chiave e ogni confezione da 25 include un set di 4 chiavi per semplificare le operazioni di sicurezza per gli amministratori IT che lavorano con più lucchetti. Questo lucchetto antifurto per laptop è dotato di un sistema push-to-lock che consente la chiusura rapida senza chiave. Si sblocca senza dover ricordare le combinazioni. Il lucchetto è in grado di resistere a una forza di trazione di 91,2 kg per K-slot, 98,8 kg per Nano Slot e 61,2 kg per Noble Wedge®, assicurando che il computer o altri dispositivi restino al sicuro dai furti.

Nota: i valori di forza di trazione indicati possono variare se gli slot di sicurezza non sono conformi agli standard di progettazione specificati dai rispettivi produttori.

Ampia Compatibilità

Il versatile lucchetto di sicurezza in confezione multipla non si limita ai soli computer portatili o notebook. Il lucchetto può essere utilizzato per proteggere altri dispositivi come docking station, monitor, stampanti, computer SFF, proiettori, oscilloscopi o altre apparecchiature da ufficio e da

laboratorio, ampliando così la sua utilità. Il lucchetto è a prova di futuro, poiché funziona con i computer precedenti e più recenti di varie marche, tra cui HP, Dell, Microsoft e altre ancora. I distanziatori sono inclusi per proteggere il dispositivo da graffi o ammaccature sullo slot del lucchetto, garantendo al contempo una migliore adattabilità del dispositivo.

Design a Movimento Completo

Il diametro della testina di bloccaggio è di 14,5 mm e presenta un design a snodo sferico che consente la rotazione di 360 gradi e la rotazione di 90 gradi della testina di bloccaggio. Questa flessibilità riduce l'attorcigliamento e minimizza le sollecitazioni sull'alloggiamento del notebook, migliorando la durata e l'usabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **25x BLOCCO DI SICUREZZA 3 IN 1:** compatibile con gli slot Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) e Nano lock utilizzando una punta regolabile; cavo resistente al taglio di 2m e 4,4mm di spessore; il lucchetto può resistere a una forza di trazione di 98kg
- **CHIAVI UGUALI:** Tutti i lucchetti sono dotati di chiavi uguali, eliminando la necessità di gestire chiavi diverse o di ricordare combinazioni multiple; 2 coppie di chiavi sono incluse, altre chiavi possono essere ordinate con la prova d'acquisto
- **COMPATIBILITÀ:** il lucchetto universale in confezione multipla per laptop non è specifico della marca e funziona con HP, Dell, Microsoft e altri; il lucchetto antifurto per notebook compatibile con TAA protegge le attrezzature da ufficio e da laboratorio
- **DESIGN PULITO:** lo snodo sferico consente una rotazione a 360° e il perno a gomito di 90° aiuta a ridurre l'attorcigliamento e le sollecitazioni sullo slot; i distanziali di protezione sono inclusi per evitare danni al laptop; cavo in acciaio al carbonio
- **INSTALLAZIONE FLESSIBILE:** la fascetta a strappo inclusa consente di tenere in ordine il cavo di bloccaggio; i sistemi di ancoraggio LTANCHOR, KSLTAD e LTANCHORL (venduti separatamente) consentono di proteggere le apparecchiature prive di slot di sicurezza

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Noble Wedge Slot
	Kensington Nano Slot

Prestazioni

Antifurto	Sì
-----------	----

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Umidità	0 a 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Silver & Black
Construction Material	Acciaio e plastica
Lunghezza prodotto	6.7 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	4.4 oz [125.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	25
Lunghezza Confezione	10.4 in [26.4 cm]
Larghezza del Pacco	13.0 in [33.1 cm]
Altezza del Pacco	5.2 in [13.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.8 lb [3.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	25 - Dispositivo di sicurezza per computer laptop 4 - Chiavi 75 - Distanziatori di Bloccaggio 25 - Fascetta con chiusura a strappo 1 - Guida di avvio rapido
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

