

25-Pack Universeel Laptop Kabelslot 2m, Security Kabel met Gedeelde Sleutel, Compatibel met Noble Wedge®/Nano/K-Slot, Antidiefstal Snijbestendige Kabel

Productcode: UNIVKA25-LAPTOP-LOCK



Deze pack met 25 Universele Laptop Kabelsloten is een flexibele en handige oplossing die compatibel is met Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar), of Nano.

Aanpasbare Beveiliging

Dankzij een uniek "on-the-fly" slotpuntmechanisme kan het slotpunt snel worden aangepast aan verschillende beveiligingsslots. Draai gewoon aan de slotkeuze draaiknop om de vorm van de slotpunt aan te passen aan de slotopening, zonder speciaal gereedschap te hoeven gebruiken. De snijbestendige stalen veiligheidskabel is 2 meter lang en 4,4 mm dik voor een groot bereik en duurzaamheid.

Sloten met Gelijksluitende Cylinders

Alle 25 sloten gebruiken dezelfde sleutel en het 25 pack bevat een set van 4 gedeelde sleutels voor eenvoudig security management voor IT-beheerders die met meerdere sloten moeten werken. Dit anti-diefstal laptopslot beschikt ook over een push-to-lock systeem dat snel kan worden gesloten zonder sleutel. Ontgrendel het slot zonder combinaties te hoeven onthouden. Het slot kan een trekkracht weerstaan van 91,2kg voor K-slot, 98,8kg voor Nano, en 61,2kg voor Noble Wedge®, en garandeert dat je computer of andere apparaten veilig blijven tegen diefstal.

Opmerking: De vermelde trekkrachten kunnen variëren als de beveiligingsslots niet voldoen aan de ontwerpnormen die door hun respectievelijke fabrikanten zijn gespecificeerd.

Brede Compatibiliteit

Het veelzijdige bulk-pack veiligheidsslot is niet alleen beperkt tot laptops of notebooks. Gebruik dit slot om andere apparaten te beveiligen, zoals dockingstations, monitors, printers, SFF-computers, projectors, oscilloscopen of andere kantoor- en laboratoriumapparatuur. Het slot is toekomstbestendig

en werkt met zowel oudere als nieuwere computers van verschillende merken, waaronder HP, Dell, Microsoft en meer. Er worden afstandhouders van verschillende diktes meegeleverd voor een betere pasvorm voor je apparaat.

Full-Motion Slotontwerp

De diameter van de vergrendelingskop is 14,5 mm. Het kogelgewricht kan 360° draaien en de 90° draaibare elleboogverbinding helpt het oprollen en de belasting op de laptopsleuf te verminderen, wat zorgt voor een grotere duurzaamheid en langere levensduur.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **25-PACK UNIVERSEEL 3-IN-1 LAPTOP KABELSLOT:** Compatibel met Noble Wedgee®, K-Slot (T-Bar), en Nano sloten via een verstelbare slottip; 2m en 4,4mm dikke snijbestendige koolstofstalen kabel; Slot is bestand tegen een trekkracht tot 98kg
- **GEDEELDE SLEUTEL:** Alle sloten hebben een gedeelde sleutel, zodat u geen verschillende sleutels of meerdere combinaties hoeft te beheren voor een groot aantal sloten; Inclusief 2 paar sleutels, extra sleutels kunnen worden besteld met aankoopbewijs
- **COMPATIBILITEIT:** Bulk-pack universeel laptop kabelslot voor HP, Dell, Microsoft en anderen; Laptop anti-diefstal slot is niet merkgebonden voor toekomstbestendige compatibiliteit met industriestandaard beveiligingsslots; Beveilig kantoor- en labapparatuur
- **DOORDACHT ONTWERP:** Kogelgewricht kan 360° draaien en de 90° draaibare elleboogverbinding helpt het oprollen en de slotbelasting te verminderen; Meegeleverde beschermende afstandhouders voorkomen laptopschade en verbeteren de pasvorm
- **FLEXIBELE INSTALLATIE:** Bevestig de kabel via een doorvoergat of rond een bureaupoot; Combineer met de ankersloten LTANCHOR, KSLTAD en LTANCHORL (afzonderlijk verkrijgbaar) voor apparatuur zonder beveiligingsslot

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot)

Noble Wedge Slot

Kensington Nano Slot

Prestaties

Anti-diefstal Ja

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -20°C to 40°C (-4°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)

Vochtigheid 0 tot 95% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur Silver & Black

Construction Material Staal en kunststof

Lengte product 6.7 ft [2.0 m]

Breedte product 1.6 in [4.0 cm]

Hoogte product 0.8 in [2.0 cm]

Gewicht product 4.4 oz [125.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 25

Lengte Verpakking 10.4 in [26.4 cm]

Package Width 13.0 in [33.1 cm]

Package Height 5.2 in [13.3 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 7.8 lb [3.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 25 - Beveiligingsslot voor laptops

4 - Sleuteltjes

75 - Afstandhouders

25 - Klittenband

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.