

Cavo USB-C a Micro-B - M/M - USB 2.0 da 2m

ID prodotto: USB2CUB2M



Questo cavo USB-C™ a Micro-B consente di caricare e sincronizzare un dispositivo mobile USB 2.0 Micro-USB da un computer laptop USB Type-C™. È anche possibile caricare il dispositivo utilizzando un caricabatteria da parete con tecnologia USB-C, un caricabatteria per auto o un caricatore portatile, oppure connettere un'unità Micro-USB esterna per effettuare backup dei dati in tutta comodità.

Il cavo da 2 m offre tutta la lunghezza necessaria per superare i limiti delle distanze e restare sempre connessi, in quanto consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili con tecnologia Micro-USB in quasi tutti gli ambienti. Il collegamento tra il dispositivo mobile e il computer o il caricabatteria da parete viene stabilito con maggiore comodità in qualsiasi situazione, che ci si trovi a prendere appunti in una sala riunioni, scaricare le email arretrate in una camera d'hotel o leggere in un bar.

È inoltre possibile utilizzare il cavo USB-C a Micro-USB per effettuare il backup dei dati su un'unità Micro-USB 2.0 esterna da un computer con tecnologia USB-C o Thunderbolt™ 3.

Il cavo più lungo consente di organizzare la scrivania a seconda delle necessità, permettendo di connettere i dispositivi fino a 2 metri di distanza dal computer.

Il prodotto USB2CUB2M di StarTech.com è coperto da una garanzia a vita che ne assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Caricamento e sincronizzazione di dispositivi mobili Micro-USB 2.0 da un computer con tecnologia USB-C o Thunderbolt 3
- Caricamento di un dispositivo mobile Micro-USB con un caricabatteria da parete USB-C, un caricabatteria per auto o un caricatore portatile
- Backup dei dati su un'unità esterna

Caratteristiche

- Collegamenti semplici grazie al connettore USB Type-C reversibile che consente il collegamento del dispositivo con uno dei due lati rivolto verso l'alto
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connettore B	1 - USB micro-B (5 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	22/30 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]

Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [6.3 mm]
Peso prodotto	2.0 oz [58.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.3 in [11.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [58.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C a Micro-B
-----------------------------	--------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.