

3-in-1 Universal Laptopschloss 2m, Master Key Sicherheitsschloss, Noble Wedge®/Nano/K-Slot Kabelschloss mit Schlüssel, Diebstahlschutz Notebookschloss mit Schnittfestem Kabel

Produkt-ID: UNIVKMKO-LAPTOP-LOCK



Das Universal Laptop Schloss ist eine vielseitige Lösung, die mit Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) oder Nano kompatibel ist und Flexibilität und Komfort bietet.

Anpassungsfähige Sicherheit

Ein einzigartiger Mechanismus ermöglicht eine schnelle Anpassung der Schlossspitze an verschiedene Sicherheitsschlitzte. Drehen Sie einfach das Schlossauswahlrad, um die Form der Schlossspitze an den Sicherheitsschlitz anzupassen, ohne zusätzliches Werkzeug zu benötigen oder separate Schlossspitzen mitzuführen. Das schnittfeste Sicherheitskabel aus Stahl ist 2m lang und bietet Reichweite und Haltbarkeit.

Schloss mit Master-Schlüssel(Generalschlüssel)

Das Schloss hat einen Generalschlüssel und enthält einen Satz von zwei Schlüsseln. Das Schloss hält einer Zugkraft von 91,2kg für den K-Slot, 98,8kg für den Nano und 61,2kg für den Noble Wedge stand. Damit ist sichergestellt, dass der Computer oder andere Geräte vor Diebstahl geschützt sind.

Hinweis:

- Der Master Key ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber gegen Vorlage des Kaufbelegs angefordert werden.
- Die genannten Zugkraftwerte können variieren, wenn die Sicherheitsschlitzte nicht den von den jeweiligen Herstellern angegebenen Konstruktionsstandards entsprechen.

Umfassend kompatibel

Das vielseitige Sicherheitsschloss ist nicht nur auf Laptops oder Notebooks beschränkt. Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten dieses Schlosses, um andere Geräte wie Dockingstationen, Monitore, Drucker, SFF-Computer, Projektoren, Oszilloskope oder andere Büro- und Laborgeräte zu sichern. Das Schloss ist zukunftssicher und kompatibel mit alten und neuen Computern und Peripheriegeräten verschiedener Marken, darunter HP, Dell, Microsoft und andere. Im Lieferumfang sind Abstandshalter enthalten, die das Gerät vor Kratzern oder Dellen im Schlossschlitz schützen und gleichzeitig einen besseren Sitz am Gerät gewährleisten.

Voll bewegliches Schloss-Design

Der Durchmesser des Schlosskopfes beträgt 14 mm und verfügt über ein Kugelgelenk, das eine Drehung des Schlosskopfes um 360° und eine Schwenkung um 90° ermöglicht. Diese Flexibilität reduziert die Belastung des Notebooksteckplatzes und erhöht die Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **3-IN-1 LAPTOPSCHLOSS:** TAA-konforme Universalschloss ist mit Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) und Nano Schloss-Slots Kompatibel dank verstellbaren Schloss-Spitze; 2m lang und 4,4mm dickes schnittfestes Kabel; Schloss kann Zugkraft von bis zu 61,2kg standhalten
- **HAUPTSCHLÜSSEL AUF ANFRAGE:** Das Schloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert; IT-Manager oder benannte Schlüsselhaber können bei Einsatz mehrerer Einheiten einen Hauptschlüssel bestellen (separat erhältlich, mit Kaufbeleg); 25er-Pack: UNIVMK25-LAPTOP-LOCK
- **KOMPATIBILITÄT:** Universelles Sperrkabel für Laptops von HP, Dell, Microsoft usw.; das Notebook-Sicherheitsschloß ist nicht markenspezifisch und somit zukunftssicher mit den Standard-Sicherheitsslots kompatibel; Sichern Sie Ihre Büro- und Laborausrüstung
- **KLUGES DESIGN:** Das Kugelgelenk bietet 360° Rotation und das 90 Grad Rotation des Ellbogengelenk reduziert die Schlitz Belastung; inkl. Abstandshalter beugen Abnutzung und optimieren die Montage; Schnittfestes Kohlenstoffstahlkabel
- **FLEXIBLE INSTALLATION:** Das mitgelieferte Klettband sorgt für Ordnung, wenn es nicht gebraucht wird; mit den Ankern LTANCHOR, KSLTAD und LTANCHORL (separat erhältlich) können Geräte ohne Sicherungsschlitz gesichert werden

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Compatible Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)

Noble Wedge Slot

Kensington Nano Slot

Leistung

Diebstahlsicherung Ja

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Patents and Licenses The Master Key is not included but can be requested with proof of purchase.

The pull force values mentioned may vary if the security slots do not comply with the design standards specified by their respective manufacturers.

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20°C to 40°C (-4°F to 104°F)

Lagertemperatur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)

Feuchtigkeit 0 to 95% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Silver & Black

Baumaterial Stahl und Kunststoff

Produktlänge 6.7 ft [2.0 m]

Produktbreite 0.6 in [1.4 cm]

Produkthöhe 1.3 in [3.2 cm]

Produktgewicht 4.4 oz [125.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge 5.9 in [14.9 cm]

Paketbreite 5.0 in [12.7 cm]

Pakethöhe 1.1 in [2.9 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 5.3 oz [150.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Laptop Sicherheitsschloss

2 - Schlüssel

3 - Abstandshalter

1 - Klettverschlussband

1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

