

Cavo di sicurezza per computer con chiave master, compatibile con Nano/K-Slot, cavo antifurto resistente al taglio, blocco universale per computer portatile da 2m, confezione da 25 pezzi

ID prodotto: UNIVMK25-LAPTOP-LOCK



Il blocco universale per laptop in confezione da 25 pezzi è una soluzione versatile compatibile con Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) o Nano, che offre flessibilità e convenienza.

Sicurezza Versatile

L'esclusivo meccanismo della punta della lucchetto consente di adattare rapidamente la punta della lucchetto a diversi tipi di slot di sicurezza. È sufficiente ruotare la manopola di selezione della serratura per cambiare la forma della punta della serratura in base allo slot di sicurezza, senza bisogno di strumenti aggiuntivi o di punte del lucchetto separate. Il cavo di sicurezza in acciaio resistente al taglio è lungo 2 metri e garantisce portata e durata.

Lucchetto con Chiave Master

Tutti i 25 lucchetti sono dotati di chiave master e includono una coppia di chiavi uniche per ogni lucchetto. Ciò consente agli amministratori IT di semplificare le operazioni di sicurezza di più serrature. Il lucchetto può resistere a una forza di trazione di 91,2 kg per la K-slot, 98,8 kg per la Nano e 61,2 kg per la Noble Wedge®, assicurando che il computer o altri dispositivi rimangano al sicuro dai furti.

Nota:

- La chiave master non è inclusa, ma può essere richiesta con la prova d'acquisto.
- I valori di forza di trazione indicati possono variare se le slot di sicurezza non sono conformi agli standard di progettazione specificati dai rispettivi produttori.

Ampia Compatibilità

Il lucchetto di sicurezza in confezione multipla non si limita ai soli computer portatili o notebook. È possibile estendere l'uso di questo lucchetto per proteggere altri dispositivi come docking station, monitor, stampanti, computer SFF, proiettori, oscilloscopi o altre apparecchiature da ufficio e laboratorio. Il lucchetto è compatibile con periferiche e computer vecchi e nuovi di varie marche, tra cui HP, Dell, Microsoft e altre. I distanziatori sono inclusi per proteggere il dispositivo da graffi o ammaccature nello slot del lucchetto e per garantire una migliore aderenza al dispositivo.

Design del Lucchetto a Movimento Completo

Il diametro della testina di bloccaggio è di 14 mm e presenta un design con giunto sferico che consente una rotazione di 360 gradi e una rotazione di 90 gradi della testina di bloccaggio. Questa flessibilità riduce l'avvolgimento e minimizza le sollecitazioni sull'alloggiamento del notebook, migliorando la durata e l'usabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- La manopola di selezione del lucchetto permette di selezionare rapidamente la punta della lucchetto senza doverla smontare o utilizzare adattatori aggiuntivi
- La confezione da 25 pezzi è ideale per i professionisti IT che desiderano facilitare la configurazione di più pezzi
- Semplificate le operazioni di sicurezza con una chiave master, disponibile su richiesta

Caratteristiche

- **BLOCCO PER LAPTOP 3 IN 1:** questo lucchetto è compatibile con gli slot Noble Wedge®, K-Slot (T-Bar) e Nano grazie alla punta del lucchetto regolabile; cavo resistente al taglio da 2m; 25 pezzi per amministratori IT che gestiscono più configurazioni
- **MASTER KEY SU RICHIESTA:** ogni lucchetto viene fornito con una chiave unica per l'accesso al lucchetto; i responsabili IT o i titolari di chiavi designati hanno la possibilità di ordinare una chiave master (venduta separatamente, con prova d'acquisto)
- **COMPATIBILITÀ:** il lucchetto universale in confezione multipla per laptop non è specifico della marca e funziona con HP, Dell, Microsoft e altri; il lucchetto antifurto per notebook compatibile con TAA protegge le attrezzature da ufficio e da laboratorio
- **DESIGN PULITO:** lo snodo sferico consente una rotazione a 360° e il perno del gomito a 90° aiuta a

ridurre l'avvolgimento e minimizzare la tensione; i distanziatori impediscono le scalfiture; il cavo in acciaio al carbonio resiste una trazione fino a 61,2 kg

- **INSTALLAZIONE FLESSIBILE:** la fascetta a strappo inclusa consente di tenere in ordine il cavo di bloccaggio; i sistemi di ancoraggio LTANCHOR, KSLTAD e LTANCHORL (venduti separatamente) consentono di proteggere le apparecchiature prive di slot di sicurezza

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Noble Wedge Slot
	Kensington Nano Slot

Prestazioni

Antifurto	Sì
-----------	----

Note/requisiti speciali

Patents and Licenses	The Master Key is not included but can be requested with proof of purchase
	The pull force values mentioned may vary if the security slots do not comply with the design standards specified by their respective manufacturers.

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Umidità	0 to 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Silver & Black
Construction Material	Acciaio e plastica
Lunghezza prodotto	6.7 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]

Altezza prodotto 1.3 in [3.2 cm]

Peso prodotto 4.4 oz [125.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 25

Lunghezza Confezione 10.2 in [25.8 cm]

Larghezza del Pacco 13.1 in [33.3 cm]

Altezza del Pacco 5.0 in [12.7 cm]

Peso spedizione
(confezione) 8.5 lb [3.9 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 25 - Dispositivo di sicurezza per computer laptop

25 - Coppie di Chiavi

75 - Distanziatori di Bloccaggio

25 - Fascetta con chiusura a strappo

25 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.