Adaptador de Red Ethernet Gigabit USB-C - Aluminio - Compatible con Puertos Thunderbolt 3 - Adaptador de Red LAN Externo USB Tipo C a RJ45

ID del Producto: US1GC30A

Ahora es fácil conectar con una red Gigabit, a través del puerto USB-C™ de su ordenador portátil. Este adaptador de red Ethernet Gigabit (GbE) ofrece una conexión de red fiable, sin tener que instalar controladores. Su elegante acabado plateado armoniza a la perfección con un MacBook y cualquier ordenador portátil o Chromebook™ con acabado similar.

Con diseño de aluminio de alta calidad y acabado plateado, el adaptador de red es el accesorio perfecto para su MacBook y cualquier ordenador portátil o Chromebook™ con acabado similar. Compacto y portátil, este adaptador de red USB es el accesorio ideal para ordenadores portátiles. No es necesario llevar consigo un adaptador de alimentación para utilizarlo, ya que la alimentación se obtiene directamente del puerto anfitrión USB.

Esté siempre preparado. Solo tiene que conectar el adaptador al puerto USB-C de su ordenador portátil, para conectarlo a su red. El chipset del adaptador ofrece compatibilidad nativa con controladores en los sistemas Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1.

El adaptador de red USB Type-C™ es compatible con el total ancho de banda Gigabit, gracias a que se aprovecha al máximo el rendimiento de la tecnología USB 3.0, también conocida como USB 3.1 Gen 1 (5Gbps). Es posible acceder a ficheros muy grandes a través de la red, a velocidades Gigabit.

El conector USB Type-C es más pequeño y de uso más fácil que los conectores USB de generación anterior. Es un conector reversible, lo cual significa que es posible conectar sus dispositivos con cualquiera de las caras del conector hacia arriba. Siempre enchufará el cable de forma correcta: sin molestias ni riesgo de dañar el puerto.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Agregue una conexión de red por cable a su ordenador portátil equipado con USB-C

• El acabado plateado lo convierte en el accesorio ideal para su MacBook, Chromebook o cualquier ordenador portátil con acabado similar

• Actualice su ordenador de sobremesa o portátil con capacidad Ethernet Gigabit sin tener que abrir el equipo, o tener que ocupar una ranura de expansión disponible

• Conecte su ordenador portátil a una red gigabit - ideal para empresas pequeñas, oficinas en casa, aplicaciones de redes departamentales y juegos en red

Características

• ADAPTADOR DE RED USB-C: Añade un puerto Ethernet a su ordenador compatible con velocidades de hasta un Gigabit en redes de 10/100/1000 Mbps - Ideal para conexiones de red gigabit por cable fiables, o como alternativa al WiFi

• CON TODAS LAS FUNCIONES: Dongle USB-C a Ethernet - Utiliza el chipset Realtek RTL8153 para una compatibilidad nativa con ordenadores portátiles, de sobremesa y 2 en 1 - Compatible con USB C, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4

• COMPATIBILIDAD: Ofrece conectividad plug and play (no es necesario instalar ningún controlador) - Funciona con Windows 7 y posteriores, Windows Server, macOS 10.14 y posteriores, distribuciones Linux con kernel 4.11 a 5.9.16 LTS y Chrome OS

• DISEÑO VERSÁTIL: Con su diseño compacto y ligero para una máxima portabilidad, este adaptador de red NIC/Gigabit USB Tipo-C le permite conectar de forma segura su portátil a una red Ethernet Gigabit a donde vaya - Alimentado por el bus USB

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: USB 3.2 Gen 1 Tipo-C (5 Gbps) - Compatible con USB 3.0/2.0 - 1 Puerto RJ45 - Cable Incorporado - 10/100/1000 Mbps - Chipset Realtek RTL8153 - Tramas Jumbo de 9K - Etiquetado VLAN - Wake-on-LAN - Plata

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Interfaz	RJ45 (Ethernet Gigabit)
	Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8153
Rendimiento		
	Wake On Lan	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
	Longitud Máxima del Cable	0.6 in [1.5 cm]
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte Full Duplex	Sí
	Jumbo Frame Support	9K max.
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
	Puertos Externos	1 - RJ-45
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM

		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.7 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Las etiquetas VLAN no son compatibles en la actualidad con macOS Linux Kernel 2.6.25 y superior solamente las versiones LTS Chrome OS®
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 Type-C disponible
	Nota	macOS no soporta Tramas Jumbo
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
	Tensión de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
	Humedad	HR de 20% a 90%
Características Físicas		
	Color	Plata
	Form Factor	Cable integrado
	Longitud del Producto	2.6 in [6.5 cm]
	Ancho del Producto	0.9 in [2.4 cm]
	Altura del Producto	0.7 in [1.7 cm]
	Peso del Producto	1.2 oz [34.0 g]

Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	4.9 in [12.4 cm]
	Ancho de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
	Altura de la Caja	0.6 in [1.6 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.9 oz [26.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador de red USB-C a GbE
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.