

Cavo USB-C a Micro-B - M/M - USB 2.0 da 50cm

ID prodotto: USB2CUB50CM



Questo cavo USB-C™ a Micro-B consente di caricare e sincronizzare un dispositivo mobile USB 2.0 Micro-USB da un computer laptop USB Type-C™, da un caricabatteria da parete USB-C, da un caricabatteria per auto o da un caricatore portatile.

Il cavo consente inoltre di connettere un'unità Micro-USB esterna per effettuare backup dei dati in tutta semplicità.

Questo cavo non standard da 0,5 m è eccellente per ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili Micro-USB con il computer laptop attraverso un collegamento a breve distanza.

È inoltre possibile usare il cavo per ricaricare i dispositivi da un caricabatteria da parete USB-C, da un caricabatteria per auto o da un caricatore portatile; è perfetto per chi è sempre in movimento, e permette di configurare connessioni semplici e ordinate.

Il cavo può essere utilizzato anche per eseguire il backup dei dati dal computer con tecnologia USB-C o Thunderbolt™3 a un'unità Micro-USB 2.0 esterna. Il cavo corto consente di organizzare piccoli spazi di lavoro fuori sede oppure in bar o stanze di hotel, così da poter installare le apparecchiature senza intralci.

Può essere utilizzato in sostituzione del cavo di ricarica USB-C fornito con il dispositivo o servire come accessorio di ricambio da usare in viaggio, in modo che tutti i dispositivi siano pronti all'uso, quando servono, anche durante gli spostamenti.

Il prodotto USB2CUB50CM di StarTech.com è coperto da una garanzia a vita che ne assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Caricamento e sincronizzazione di dispositivi mobili Micro-USB 2.0 da un computer con tecnologia USB-C o Thunderbolt 3
- Caricamento di un dispositivo mobile Micro-USB con un caricabatteria da parete USB-C, un caricabatteria per auto o un caricatore portatile
- Backup dei dati su un'unità esterna

## Caratteristiche

- Collegamenti semplici grazie al connettore USB Type-C reversibile che consente il collegamento del dispositivo con uno dei due lati rivolto verso l'alto
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

### Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connettore B	1 - USB micro-B (5 pin)

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Stile connettori	Dritto
Diametro filo	22/30 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	0.6 oz [17.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.0 in [12.7 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.5 in [1.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.8 oz [22.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C a Micro-B
--------------------------	--------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.