

## Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet Gbe - M/F - Argento

ID prodotto: US1GC30A



Ora è possibile collegarsi in modo semplice a una rete Gigabit usando la porta USB-C™ presente sul laptop. Questo adattatore di rete Gigabit Ethernet (GbE) offre collegamenti di rete affidabili e non richiede l'installazione di driver. L'elegante design in colore argento è perfetto per il MacBook, per qualsiasi laptop o Chromebook™ con estetica simile.

Progettato con un alloggiamento in alluminio di qualità e finitura in colore argento, l'adattatore di rete è il compagno perfetto per MacBook, per qualsiasi laptop o Chromebook™ con finitura cromatica simile. Compatto e portatile, questo adattatore di rete USB è accessorio ideale per i laptop. Non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione per utilizzarlo, perché è alimentato direttamente dalla porta USB host.

Consente di iniziare a lavorare in pochi secondi. Basta collegare l'adattatore alla porta USB-C del portatile e collegarsi alla rete. Il chipset dell'adattatore offre un supporto nativo dei driver in Chrome OS™, Mac OS 10.10 e Windows® 8.1.

L'adattatore di rete USB Type-C™ supporta l'intera larghezza di banda Gigabit grazie alle prestazioni di USB 3.0, nota anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps). Consente di accedere rapidamente via rete a file di grandi dimensioni alla velocità Gigabit.

Il connettore USB Type-C è più piccolo e semplice da utilizzare rispetto ai connettori USB precedenti. Il connettore reversibile consente di collegare i dispositivi con un qualsiasi lato rivolto verso l'alto. Il cavo verrà inserito sempre nel modo corretto, riducendo il rischio di danneggiare le porte.

US1GC30A è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di aggiungere una connessione di rete cablata al laptop dotato di porta USB-C
- La finitura color argento ne fa l'accessorio ideale per MacBook, Chromebook o qualsiasi laptop con finitura cromatica simile
- Consente di ottimizzare il tuo PC portatile o desktop aggiungendo funzionalità Gigabit Ethernet senza interventi fisici o il sacrificio uno slot di espansione
- Consente di collegare il tuo PC portatile a una rete Gigabit, una soluzione ideale per piccole aziende, uffici domestici, applicazioni di rete dipartimentali e gioco in rete.

## Caratteristiche

- Consente di aggiungere una connessione di rete Gigabit Ethernet al tuo PC tramite la porta USB-C
- L'elegante finitura in colore argento è perfetta per il MacBook, per qualsiasi laptop o Chromebook con finitura cromatica simile
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Supporto nativo dei driver in Chrome OS, Mac OS 10.10, Windows 8.1 per una semplice configurazione
- Alimentato direttamente dalla porta USB
- Design compatto e leggero per la massima portabilità
- Supporta le funzionalità di rilevamento automatico 10/100/1000 Mbps
- Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
- Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
- Checksum integrata e Large Send Offload
- Supporto di frame Jumbo fino a 9K
- Supporto di Wake-On-LAN
- Supporto di IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1

Interfaccia	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo bus	USB 3.1 Gen 1
Standard del settore	IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
ID chipset	Realtek - RTL8153

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Lunghezza max cavo	0.6 in [15 mm]
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Jumbo Frame Support	9K max.

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	USB Type-C (24 pin) USB 3.0
Porte esterne	RJ-45

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS da 10.7 a 10.15, 11.0 <i>La codifica VLAN non è al momento supportata in macOS</i> Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x <i>solo versioni LTS</i>  Chrome OS®
-------------------------------------	--

---

#### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB Type-C disponibile
-----------------------------	------------------------------

---

#### Alimentazione

Adattatore di	Alimentazione USB
---------------	-------------------

alimentazione incluso

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Umidità	20% ~ 90% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Form Factor	Cavo collegato
Lunghezza prodotto	2.6 in [65.0 mm]
Larghezza prodotto	0.9 in [24.0 mm]
Altezza prodotto	0.7 in [17.0 mm]
Peso prodotto	1.2 oz [34.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.7 oz [106.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore di rete USB-C a GbE
--------------------------	--------------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

