

## Adaptador USBC de Red Ethernet Gigabit Externo - USB 3.0 - Tarjeta Externa USB TipoC de Red 1Gbps LAN RJ45

ID del Producto: US1GC30DB



Este adaptador USB-C™ a Ethernet Gigabit le permite conectarse fácilmente a una red Ethernet con cable, con soporte total de ancho de banda Gigabit, a través del puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 en su computador portátil, tablet u computador de escritorio.


El adaptador USB Type-C™ a Ethernet Gigabit agrega un solo puerto Ethernet RJ45 con soporte Gigabit, al aprovechar el rendimiento de USB 3.0, también conocido como USB 3.1 Gen 1 (5Gbps). Es posible acceder a archivos muy grandes a través de la red, a velocidades Gigabit. Con soporte para funciones como tramas Jumbo, etiquetado VLAN y WOL ("Wake on LAN", reinicio mediante red), el adaptador ofrece un versátil rendimiento de red Gigabit tanto en el caso de usuarios domésticos, como de empresas o su oficina en casa.

Esté siempre preparado rápidamente. Solo tiene que conectar el adaptador al puerto USB-C de su computador portátil, para conectarlo a su red. El chipset de adaptador de red proporciona compatibilidad con controladores nativos para las últimas versiones de Windows®, macOS, Linux® y Chrome OS™, al proporcionar una configuración sencilla.

Compacto y liviano, con un diseño sin cable, este adaptador de red USB Gigabit portátil es el accesorio ideal para su MacBook Pro, Dell™ XPS u otro computador portátil u computador de escritorio habilitado para USB-C. Obtiene la alimentación directamente del puerto USB, lo cual facilita la conexión cuando el usuario se desplaza o viaja.

El modelo US1GC30DB está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Agregue una conexión de red por cable a su notebook, tablet o computador de escritorio equipado con USB-C
- Agregue capacidades de Ethernet Gigabit a su notebook o computador de escritorio, sin abrir el computador ni ocupar una ranura de expansión disponible
- Conecte su notebook a una red Gigabit donde sea que vaya: solución ideal para entornos de empresas, oficinas en casa o para trabajadores "móviles"

## Características

- Agregue conectividad a red Ethernet Gigabit (10/100/1000Mbps) a su notebook o computador de escritorio, mediante su puerto USB Type-C
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** USB-C 3.0 o TB3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 10/100/1000 Mbps con Auto-Negociación | Realtek RTL8153 | Tramas Jumbo de 9K | VLAN | Wake on LAN | Alimentado por USB | Descarga de Verificación IPv4/IPv6
- **MÁXIMA PORTABILIDAD:** Su diseño compacto, ligero y sin cables hace que este adaptador de red Gigabit / NIC USB Tipo C conecte de forma segura su portátil a una red Gigabit Ethernet allá donde vaya
- **PLUG-AND-PLAY SIN CONDUCTOR:** Configuración rápida y compatibilidad con Windows XP/7/8.1/10, Windows Server 2016, Linux LTS Kernel 3.14, MacOS 10.11 a 10.15, Chrome OS
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** StarTech.com ofrece una garantía de 2 años para este adaptador de USB-C a Gigabit Ethernet y un soporte técnico gratuito y multilingüe de por vida con sede en Norteamérica

---

Hardware

Política de Garantía

2 Years

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Cantidad de Puertos      | 1                            |
| Interfaz                 | RJ45 (Ethernet Gigabit)      |
| Tipo de Bus              | USB 3.2 Gen 1(5Gbps)         |
| Estándares Industriales  | IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab |
| ID del Conjunto de Chips | Realtek - RLT8153            |

#### Rendimiento

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wake On Lan                           | Sí                                                      |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps (USB 3.0)<br>2 Gbps (Ethernet - Dúplex completo) |
| Tipo y Velocidad                      | USB 3.0 - 5 Gbit/s                                      |
| Redes Compatibles                     | 10/100/1000 Mbps                                        |
| MDIX Automático                       | Sí                                                      |
| Soporte Full Duplex                   | Sí                                                      |
| Jumbo Frame Support                   | 9K max.                                                 |

#### Conector(es)

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps) |
| Puertos Externos        | 1 - RJ-45                                   |

#### Software

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad OS | Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM<br>Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022<br>macOS 10.7 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Las etiquetas VLAN no son compatibles en la actualidad con macOS<br>Linux Kernel 2.6.25 y superior solamente las versiones LTS |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Observaciones / Requisitos

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB Type-C disponible  |
| Nota                                | macOS no soporta Tramas Jumbo |

#### Indicadores

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Indicadores LED | 1 - Alimentación |
|                 | 1 - Actividad    |

#### Requisitos de Energía

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Fuente de alimentación | Alimentado por USB |
| Tensión de Entrada     | 5V DC              |
| Tensión de Salida      | 5 DC               |

#### Requisitos Ambientales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)   |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Humedad                       | HR 5% ~ 90%                   |

#### Características Físicas

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Color                 | Negro                      |
| Form Factor           | Dongle (conector de llave) |
| Tipo de Gabinete      | Plástico                   |
| Longitud del Producto | 2.0 in [5.1 cm]            |
| Ancho del Producto    | 0.8 in [2.0 cm]            |
| Altura del Producto   | 0.5 in [1.3 cm]            |
| Peso del Producto     | 0.3 oz [9.0 g]             |

#### Información de la Caja

|                      |   |
|----------------------|---|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
|----------------------|---|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Longitud de la Caja         | 5.6 in [14.3 cm] |
| Ancho de la Caja            | 6.8 in [17.2 cm] |
| Altura de la Caja           | 1.3 in [3.2 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.9 oz [54.0 g]  |

---

Contenido de la Caja

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Adaptador de Red |
|---------------------|----------------------|

---

Información Acerca de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.