

USB till DVI-adapter - 1920x1200

Produkt ID: USB2DVIE3



USB2DVIE3 USB DVI-video-adapter är en perfekt extern flerskärmslösning som gör att du kan lägga till en extern högupplöst DVI-källa (upp till 1920x1200) till din stationära eller bärbara dator via en ledig USB 2.0-port.

Denna högeffektiva adapter mellan USB och DVI är en kostnadseffektiv lösning för system som saknar det uttag som krävs för att installera flera skärmar och kan användas till att spegla din huvudskärm och visa samma bild på båda skärmarna eller för att utöka din stationära dator och dubbla din arbetsyta.

Denna lilla USB-videoadapter kan användas med upp till 4 extra (totalt 5) USB2DVIE3 USB-videoadapterar och ger flera DVI-anslutningar så att du snabbt och smidigt kan lägga till extra skärmar - utan att du behöver öppna datorchassit för att lägga till extra videokort.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en sekundär skärmadapter och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn och installera ett nytt videokort
- Lägg till flera (upp till fem) skärmar/projektorer till din dator med hjälp av en USB2DVIE3-enhet för varje extra skärm
- Visa stora eller multipla kalkylblad som sträcker sig över flera skärmar

- En kompakt och lätt lösning för resande affärsmän som vill ansluta en andra skärm till sin bärbara dator
- Anslut flera skärmar till en enda dator för att skapa engagerande multimedia-presentationer
- Använd adaptern för att ansluta datorn till TV:n och visa familjefoton och filmer
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, kolla din e-post på en skärm och arbeta med ett dokument på en annan
- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan

Funktioner

- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
- En DVI- till VGA-adapter medföljer och har stöd för DVI- till HDMI-adaptrar
- Fungerar med stationära och bärbara datorer
- Ingen strömadapter behövs, enkel installation

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 2.0
AV-utgång	DVI
USB-passthrough	Nej
Minne	32MB
Industristandarder	USB 2.0-kompatibel
Chipset-ID	Trigger - T2-285B

Prestanda

Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
---------------------	--



Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,
1152x864, 1024x768, 800x600

Stöd för widescreen Ja

Allmänna specifikationer This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.

Medeltid mellan fel (MTBF) 200,000 Hours

Kontakt(er)

Connector A USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Connector B DVI-I (29-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 11
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas)
 Systemminne: 4 GB

Obs. Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. DisplayLink® eller Fresco Logic®

Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser

Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Miljö

Drifttemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-25°C to 75°C (-14°F to 167°F)
Luftfuktighet	<85% RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	19.7 in [50 cm]
Produktlängd	3.5 in [88.0 mm]
Produktbredd	2.1 in [52.5 mm]
Produkt höjd	0.7 in [18.0 mm]
Produktvikt	3.8 oz [108.0 g]

Förpackning

Package Length	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.6 in [40.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	10.7 oz [304.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB till DVI-adapter
	DVI till VGA-adapter
	CD med drivrutiner och program
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

