Adaptador de Red USB 3.0 Tipo A a Ethernet Gigabit 5 - 5GBASE-T - Adaptador de Red 5G

ID del Producto: US5GA30

Agregue a su laptop acceso a una red 5G, mediante un puerto USB-A. Este adaptador de red USB 3.0 Type A a Gigabit le ofrece acceso a red Ethernet por cable, así como al Internet. El adaptador NBASE-T es compatible con modelos de 4 velocidades distintas, como IEEE 802.3bz (2.5G/5GBASE-T), IEEE 802.3U (100BASE-TX) y 802.3ab (1000BASE-T).

Ideal para su uso en oficinas o en casa, el adaptador de red es compatible con el ancho total de banda 5 Gigabit, gracias a que se aprovecha al máximo el rendimiento de la tecnología USB 3.0. Puede acceder rápidamente a ficheros muy grandes, a través de una red a 5 Gigabits (mediante cableado CAT6), lo cual ahorra tiempo valioso cada día. .

Esté siempre preparado rápidamente. Solo tiene que conectar este adaptador USB-A a Ethernet al puerto USB de su laptop, para conectarlo a su red. El chipset Aquantia AQC111U ofrece compatibilidad nativa con software controlador para Mac OS y Linux. En cualquier versión del sistema operativo Windows en que no se encuentre el software controlador, se solicitará la descarga directamente desde el adaptador, lo cual garantiza una instalación rápida, sin que se requiera acceso a Internet.

Compacto y portátil, este adaptador de red USB Gigabit es el accesorio o adaptador ideal para la conexión en red de laptops o computadoras. No es necesario llevar consigo un adaptador de alimentación para utilizarlo, ya que la alimentación se obtiene directamente del puerto anfitrión USB.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de TI. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• Adaptador USB Type-A a RJ45 compatible con redes 5 Gigabit a través de USB 3.0

• Conecte a velocidad 2.5Gbps en una red 2.5GBASE-T

• Compatible con IEEE 802.3bz (2.5G/5GBASE-T)

• Compatible con IEEE 802.3u y 802.3ab (100BASE-TX y 1000BASE-T)

• COMPATIBILIDAD: Compatible con muchos sistemas operativos (OS) y versiones de hipervisor, incluyendo Windows 7/8.1/10, (Windows) Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux LTS Kernel 4.19+

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1
Estándares Industriales	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	Norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
	IEEE 802.3u 100Base-TX
	IEEE 802.3bz 2.5GBase-T/5GBase-T

		IEEE802.1p QoS
	ID del Conjunto de Chips	Aquantia - AQC111U
Rendimiento		
	Wake On Lan	Sí
	Tipo de Fibra	Cobre
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Redes Compatibles	5G/2.5G/1G/100 Mbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte Full Duplex	Sí
	Jumbo Frame Support	16K max.
	Promiscuous Mode	Sí
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - RJ-45
Software		
	Compatibilidad OS	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2016, 2019, 2022, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Linux Kernel 4.4 y superior (versiones LTS solamente)
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Indicador LED verde/ámbar: velocidad de enlace
		1 - Indicador LED verde: enlace/actividad
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
	Tensión de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0 to 70
	Temperatura de Almacenamiento	10 to ~ 80
	Humedad	5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Form Factor	Dongle (conector de llave)
	Longitud del Producto	11.2 in [28.5 cm]
	Ancho del Producto	1.5 in [3.9 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
	Peso del Producto	2.9 oz [81.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
	Ancho de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
	Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.8 oz [108.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB de red
		1 - Guía Rápida de Inicio
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.