

10ft (3m) USB-C Charging Cable, Charge & Sync, 240W (5A) PD EPR, USB 2.0 Laptop Charger Cable, USB-IF Certified , TPE Jacket - USB C Charging Cord

Produkt-ID: USB2EPR10F



Connect a charger to a USB Power Delivery (PD) 3.1-enabled device, using this USB-C Charging Cable. The USB-C charger cord delivers up to 240W of Extended Power Range (EPR) Power Delivery and 5A output for fast charging. The connector markings enable quick visual identification, distinguishing this cable from other similar-looking or unmarked USB-C cables. Eliminate guesswork and always choose the appropriate Type-C cable to support full 240W charging.

Designed for frequent use, the USB-C EPR Charging Cable features a rugged TPE outer jacket for increased wear resistance. The durable nickel-plated connectors are rated to operate beyond 10,000 insertion cycles, enhancing its durability and longevity.

Charge a USB-C device with a USB-C wall charger, car charger, or power bank. The 10-foot (3-meter) USB Type-C cable is longer than standard USB-C charging cables and is ideal for larger desk and mobile workspaces where extra reach is required.

With up to 5A of output, the USB-C Charger Cord supports up to 240W of Power Delivery to charge a USB-C laptop, or fast charge a tablet or smartphone. To use, connect the cable from a USB-C laptop to a USB-C wall charger.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal for high-power USB-C devices
- USB-IF Certified for guaranteed reliability

Merkmale

- **USB-C EPR CHARGING CABLE:** Type-C cable supports Power Delivery 3.1 Extended Power Range (EPR); Up to 240W to high-power USB-C laptops; 10ft length provides extra reach; Connector markings identify data/power specs; Choose the right 240W cable at-a-glance
- **USB-IF-zertifiziert:** USB-C-Kabel ist USB-IF-zertifiziert und hat integrierten E-Marker-Chip für stabile Power-Delivery-Ausgabe an USB-C-Hosts und Peripheriegeräte; bei Verwendung zertifizierter Kabel ist zuverlässige Leistung und Kompatibilität garantiert
- **QUALITY CONSTRUCTION:** Nickel-plated connectors rated beyond 10,000 insertions; Thicker 24AWG wire for consistent power; Withstands 120° bends; Braided Aluminum shield protects from EMI; Durable TPE outer jacket is halogen-free and RoHS compliant
- **ANWENDUNGEN:** Kompatibel mit USB-C Power Delivery-fähigen Geräten; ideal für Power Laptops, die EPR-Ladung brauchen, inkl. 16 Zoll MacBook Pro M3 Pro/M3 Max; unterstützt USB 2.0 für den allgemeinen Gebrauch, inkl. Datentransfer und Gerätesynchronisation
- **PERFORMANCE:** 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; Backward Compatible w/140W/100W/60W; USB 2.0 Type-C (480Mbps); 10-foot (3-meter) cable; Color: Black; O.D.: 0.16in (4.0mm); TPE Jacket w/Braided Aluminum Shield; NOTE: USB-C video (DP Alt Mode) is not supported

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passiv
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	480Mbps
----------------------------	---------

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
MTBF	Rated beyond 10,000 insertion cycles

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Steckverbinder B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	USB-C video (DP Alt Mode) is not supported
---------	--

Strom

Stromversorgung	Busgespeist
Power Delivery	240W
Eingangsstrom	5A

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 to 60 (14°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	5%~85%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	24 AWG
Gehäusetyyp	Polyamide Resin
Kabellänge	10.0 ft [3.1 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4 mm]
Produktlänge	10.0 ft [3.1 m]

Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produktgröße	0.3 in [6.4 mm]
Produktgewicht	3.3 oz [94 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	4.6 in [11.7 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.7 cm]
Paketgröße	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.4 oz [152.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 10ft USB-C Ladekabel M/M
--------------------	------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.