

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g

Produkt-ID: USB150WN1X1



Mit dem USB 802.11N Mini-Drahtlos-Netzwerkadapter USB150WN1X1 können Sie fast jeden USB-fähigen Desktop-, Laptop- oder Netbookcomputer in ein n-, g- oder b-Drahtlos-Netzwerk einbinden. Der USB-Adapter mit einem 1T1R-Design (1 Sender/1 Empfänger) und einer Frequenz von 2,4 GHz in einem extrem kompakten Gehäuse kann über ein 802.11n-Netzwerk bis zu 150 MBit/s erreichen und nimmt nur minimalen Platz in Anspruch. Dieser Adapter ist abwärts kompatibel mit 802.11b/g-Netzwerken (11/54 MBit/s) und somit eine vielseitige Drahtlosnetzwerklösung. Dieser USB 2.0-Adapter mit Unterstützung für standardmäßige und erweiterte Sicherheitsoptionen wie WEP, WPA sowie Unterstützung für Drahtlos-QoS (Quality of Service) und schneller und einfacher Einrichtung über WPS wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert und ist somit eine hervorragende Option für Drahtlos-Aufrüstung oder erstmalige Einrichtung.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Fügen Sie Drahtlos-Netzwerkfähigkeiten hinzu, ohne das Computergehäuse zu öffnen.
- Stellen Sie unterwegs von einem USB-fähigen, mobilen Computer eine Verbindung zu einem Drahtlos-Netzwerk-Hotspot her.
- Ersetzen Sie die Drahtlos-Funktionen eines Desktop- oder Laptopcomputers, oder rüsten Sie ihn auf.
- Verbinden Sie ein Computer mit einem Netzwerk, wo keine Kabel verwendet werden können, z. B. Außenstandorte.

## Merkmale

- Extrem kompakt und leicht
- 1 Sender/1 Empfänger (1x1:1)-Antennenkonfiguration
- Entspricht dem Standard IEEE 802.11n mit Übertragungsraten von bis zu 150 MBit/s
- Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11b/g-Standards für Verbindungen mit bis zu 11/54 MBit/s
- Unterstützung für Sicherheitsfunktionen, z. B. WEP (64 bis 128 Bit) und WPA
- Sendeentfernungen von bis zu 100 m in Innenräumen und 300 m außerhalb von Gebäuden
- Drucktaste für Wi-Fi-Protected-Einrichtung (WPS) oder Softwarekonfiguration
- Unterstützung für Infrastruktur und Ad-Hoc-Netzwerkmodi

---

### Prominence

Garantiebestimmung  
n 2 Years

Description CDW 75 - StarTech.com USB Wifi Adapter, Wireless-N Network  
1st Line 802.11n/g - Nano 1T1R NIC

---

### Hardware

Schnittstelle Drahtlos

Bustyp USB 2.0

Antennenkonfiguration 1x1:1 (TxR:S)

Industrienormen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Chipset-ID Realtek - RTL8188EUS

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsr  
e 150 Mbit/s

Full Duplex-Unterstützung Ja

Frequenz 2.4 GHz



Sicherheitsmerkmale	WEP-Datenverschlüsselung WPA and WPA2-PSK Data Encryption TKIP/AES
MTBF	44,000 Hours

---

#### Steckverbindungen

Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Wireless N (IEEE 802.11n)
-----------------------	---

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.5 bis 10.14 Linux 2.6.x bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i>
------------------------------	---

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB-Port
--------------------------------	----------------------

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetypp	Kunststoff
Produktlänge	0.7 in [19.0 mm]
Produktbreite	0.6 in [15.0 mm]
Produkthöhe	0.3 in [8.0 mm]



Produktgewicht 0.1 oz [4.0 g]

---

Verpackungs-  
informationen

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 4.4 in [11.1 cm]

Package Height 0.6 in [14.0 mm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 1.5 oz [42.0 g]

---

Verpackungs-  
inhalt

Im Paket enthalten USB-Drahtlos-Adapter

Treiber-CD

Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

