

## USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbps - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n/g - Weiß

Produkt-ID: USB150WN1X1W



Mit dem USB Wireless-Netzwerkadapter USB150WN1X1W können Sie einem Desktop oder Laptop über USB eine High Speed-Wireless-N-Verbindung hinzufügen.

Dank 1T1R-Design (1 Sender/1 Empfänger) über 2,4-GHz-Frequenz bietet der USB-WiFi-Adapter Datenübertragungsraten bis zu 150 Mbit/s über ein 802.11n-Netzwerk. Der Adapter ist dank seiner kompakten Konstruktion mobil und unauffällig, wenn er an einem Computer angeschlossen ist. Er kann sogar mit dem Laptop verbunden bleiben, wenn das Laptop in einer Tasche steckt, ohne dass Adapter oder Hostanschluss beschädigt werden können.

Dieser USB Wireless-Adapter ist abwärts kompatibel mit 802.11b/g-Netzwerken (11/54 Mbit/s) und somit eine vielseitige Wireless-Netzwerklösung. Unterstützt werden auch Sicherheitsoptionen wie WEP, WPA oder WPA2 ebenso wie Wireless Quality of Service (QoS) und auch eine schnelle Geräteverbindung über Wireless Protected Setup (WPS).

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Fügen Sie Drahtlos-Netzwerkfähigkeiten hinzu, ohne das Computergehäuse zu öffnen.
- Verbindung mit einem Wireless-Netzwerk-Hotspot vom Laptop unterwegs oder an Orten, wo Kabel nicht möglich sind, z. B. in Außenbereichen

### Merkmale

- Extrem kompakt und leicht
- 1 Sender/1 Empfänger (1x1:1)-Antennenkonfiguration
- Entspricht dem Standard IEEE 802.11n mit Übertragungsraten von bis zu 150 MBit/s
- Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11b/g-Standards für Verbindungen mit bis zu 11/54 MBit/s
- Sendeentfernungen von bis zu 100 m in Innenräumen und 300 m außerhalb von Gebäuden
- Drucktaste für Wi-Fi-Protected-Einrichtung (WPS) oder Softwarekonfiguration
- Unterstützung für Infrastruktur und Ad-Hoc-Netzwerkmodi
- Unterstützung für Sicherheitsfunktionen, z. B. WEP (64 bis 128 Bit), WPA und WPA2

Hardware	Garantiebestimmung	2 Years
		Drahtlos
	Schnittstelle	USB 2.0
	Bustyp	1x1:1 (TxR:S)
	Antennenkonfiguration	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Industrienormen	Realtek - RTL8188EUS
	Chipset-ID	
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	150 Mbit/s
		Ja
	Full Duplex-Unterstützung	2.4 GHz
	Frequenz	WEP-Datenverschlüsselung
	Sicherheitsmerkmale	WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Sicherheitsmerkmale	TKIP/AES
	Sicherheitsmerkmale MTBF	44,000 Hours
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	Steckverbindertyp(en)	Wireless N (IEEE 802.11n)
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
		Mac OS® 10.5 bis 10.14
		Linux 2.6.x bis 3.5, 4.4 bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i>
Spezielle	System- und	Verfügbare USB-Port

Hinweise/Anforderungen Kabelanforderungen

Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Weiß
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Produktlänge	0.7 in [19 mm]
	Produktbreite	0.6 in [15 mm]
	Produkthöhe	0.3 in [8 mm]
	Produktgewicht	0.1 oz [2 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	3.3 in [85 mm]
	Package Width	2.2 in [56 mm]
	Package Height	0.2 in [6 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.4 oz [41 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	USB-Drahtlos-Adapter
	Im Paket enthalten	Treiber-CD
	Im Paket enthalten	Anleitung

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

