

Adattatore di rete wireless N mini USB 150 Mbps - Adattatore WiFi USB 802.11n/g 1T1R
- Bianco

ID prodotto: USB150WN1X1W



L'adattatore di rete wireless USB USB150WN1X1W consente di aggiungere la connettività Wireless-N ad alta velocità a un sistema desktop o laptop mediante USB.

Utilizzando il design 1T1R (1 trasmettitore/1 ricevitore) con frequenza da 2,4 GHz, l'adattatore WiFi USB supporta velocità di trasferimento dati fino a 150 Mbps su una rete di 802.11n. L'adattatore utilizza un design a fattore di forma ridotto che lo rende comodamente portatile e poco ingombrante quando è collegato a un computer; può essere persino lasciato collegato al laptop nella borsa senza temere di danneggiare l'adattatore o la porta host.

Compatibile all'indietro con reti 802.11b/g (11/54Mbps), questo adattatore wireless USB rappresenta una versatile soluzione di rete wireless in quanto offre il supporto delle opzioni di protezione quali WEP, WPA o WPA2 nonché del QoS (Quality of Service) wireless e del rapido collegamento dei dispositivi con WPS (Wireless Protected Setup).

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Per aggiungere funzionalità di rete wireless senza dover aprire il case del computer
- Permette la connessione a un hotspot della rete wireless dal laptop quando si è in viaggio o in luoghi in cui non sono disponibili cavi come, ad esempio, all'aperto

Caratteristiche

- Design estremamente compatto e leggero
- Configurazione antenna 1 trasmettitore/1 ricevitore (1x1:1)
- Conforme allo standard IEEE 802.11n con velocità di trasferimento fino a 150 Mbps
- Compatibile all'indietro con gli standard IEEE 802.11b/g per connessioni rispettivamente fino a 11/54 Mbps
- Supporta le funzioni di sicurezza quali WEP (64-128 bit), WPA e WPA2
- Distanze di trasmissione fino a 100m al coperto e 300m all'aperto
- Pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) o configurazione tramite software
- Supporto delle modalità di rete Infrastructure e Ad-Hoc

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	Wireless
Tipo bus	USB 2.0
Configurazione antenna	1x1:1 (TxR:S)
Standard del settore	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
ID chipset	Realtek - RTL8188EUS

Prestazioni

Massima velocità di	150 Mbps
---------------------	----------

trasferimento dati

Supporto modalità Full Duplex Sì

Frequenza 2.4 GHz

Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption

MTBF 44,000 Hours

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
1 - Wireless N (IEEE 802.11n)

Software

Compatibilità con sistemi operativi Windows®; XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
Windows Server®; 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
Mac OS®; 10.5 to 10.14
Linux 2.6.x e sup - Solo Versioni LTS

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10~90% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Bianco
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	0.7 in [19 mm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [2 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.7 in [14.4 cm]
Larghezza del Pacco	3.8 in [9.6 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [38.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore wireless USB
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.