

4-ports USB 2.0 över Gigabit LAN eller direkt Cat5e/Cat6 Ethernet-förlängningssystem - upp till 100 m - USB 2.0-förlängare

Produkt ID: USB2G4LEXT2



USB2G4LEXT2 USB 2.0-förlängningssystem med 4 portar gör att du kan förlänga USB-enheter över Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN) eller genom dedicerat Cat5e/6-kablage upp till 100 m.

Genom att ansluta över befintligt IP LAN slipper du besväret och kostnaden med att dra nya kablar och du får ett längre och skalbart förlängningsavstånd. Vid användning av flera switchar på 100 meters intervall återställs det maximala förlängningsavståndet vid varje switch, vilket enkelt ger åtkomst på flera våningar i hemmet eller på kontoret. För ännu högre mångsidighet kan du ansluta de lokala och avlägsna enheterna via en enda Cat5e-kabel eller bättre.


Till skillnad från USB-förlängare på 10/100 Mbps utnyttjar denna mångsidiga USB-förlängare den fulla dataöverföringspotentialen från dina USB 2.0-tillägg upp till 480 Mbps för att ge fördröjningsfri prestanda som stöder förlängning av isokrona enheter som t.ex. webbkameror eller mikrofoner.

USB över Cat5e-förlängaren är kompatibel med USB 2.0- och 1.1-enheter med stöd för upp till 600 mA per port och stöder de flesta USB-tillägg inklusive USB-minnen, webbkameror, tangentbord, möss och hårddiskabinett.

Det tåliga metallhöljet är en flexibel lösning för företag och industrier och har fästen för väggmontering och enkel plug-and-play-installation utan mjukvara eller drivrutiner.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Förläng USB 2.0- och 1.1-tillägg som till exempel USB-minnen, tangentbord, möss, kabinett och whiteboardtavlor över Gigabit Ethernet LAN
- Förläng isokrona enheter som till exempel webbkameror och audioenheter
- Säkra miljöer där värddatorn måste vara på en otillgänglig plats en bit bort från hårddiskabinettet, kameran eller andra USB-enheter
- Perfekt för applikationer för fjärrlagring, -säkerhet/-övervakning och fjärrkontroll i industriell miljö
- Använd befintliga väggdragna Cat5e/Cat6-kablar för att förlänga USB-anslutningar mellan rum

Funktioner

- SENASTE MODELLEN: Ny version USB2G4LEXT2NA endast tillgänglig i Nordamerika. Förlänger USB 2.0-enheter upp till 100 m över ett Gigabit Ethernet LAN eller dedikerade Cat5e Cat 6-kablar
- Två lägen som låter dig ansluta genom LAN eller direkt genom Cat5e-kablage (eller bättre)
- Stöder Gigabit-anslutningshastigheter
- Tåligt metallhölje med medföljande väggmonteringspaket
- Förläng upp till 100 m över Cat5e-kablage (eller bättre)
- Tillåter större maximalt avstånd genom att länka förlängaren över flera LAN-switchar
- Plug-and-play-installation utan mjukvara eller drivrutiner
- Fyra USB 2.0-portar med uteffekt på 600 mA per port
- USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Stöder de flesta USB-kompatibla tillägg inklusive isokrona enheter
- Kompatibel med USB 2.0- och 1.1-värdar/enheter

Hårdvara		
	Garantipolicy	2 Years
	Portar	4
	Kablage	Cat 5e UTP eller bättre
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	1 Gbps (LAN) 480 Mbps (USB)
	Maximalt avstånd	100m [328ft]
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - USB B (4-stifts) 1 - RJ-45
	Fjärrenhetskontakter	1 - RJ-45 4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström 1 - Länk 1 - Värld 1 - Aktivitet 1 - RJ45-länk 1 - RJ45-aktivitet
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utspanning	24 DC
Utström	1 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet	20~80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	3.9 in [10.0 cm]
Produktbredd	3.0 in [7.6 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.6 cm]
Produktvikt	12.8 oz [363.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.8 in [19.7 cm]
Paketets bredd	7.6 in [19.4 cm]
Paketets höjd	4.3 in [10.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - USB 2.0-förlängare lokal enhet
- 1 - USB 2.0-förlängare fjärrenhet
- 1 - USB-kabel
- 1 - Monteringssats
- 1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
- 1 - snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.