

Extendeur USB à 4 ports - Jusqu'à 100m USB 2.0 sur Cat5/Cat6 Extendeur - Extendeur USB sur Ethernet 480 Mbps

N° de produit: USB2004EXT2



L'extendeur USB 4 ports USB2004EXT2 vous permet de prolonger jusqu'à 100 m les connexions des appareils USB 2.0 sur câble Ethernet Cat5 ou supérieur. Un adaptateur d'alimentation inclus à l'extrémité distante fournit jusqu'à 500 mA par port, vous permettant ainsi d'accéder à et d'alimenter quatre appareils USB 2.0 distants du système informatique hôte.

Cet extendeur USB prend en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s. De plus, il offre l'installation plug-and-play, la compatibilité avec l'échange à chaud et la rétrocompatibilité avec les périphériques USB 1.X.

Grâce à son boîtier durable en métal et son ensemble de fixation en surface, cet extendeur USB polyvalent constitue une solution rapide, facile et souple aux applications commerciales ou industrielles.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour les environnements sécurisés dans lesquels l'ordinateur hôte doit être placé dans un endroit sûr et inaccessible, éloigné du clavier, de la souris, de la caméra ou d'autres périphériques USB
- Utilisez un câblage Cat5/Cat6 intégré dans vos murs pour prolonger les connexions USB entre les pièces
- Evitez l'enchevêtrement de câbles et d'avoir à installer des hubs/répéteurs USB intermédiaires en acheminant un seul câble Cat5/Cat6 facile à installer
- Pour les environnements de contrôle industriels dans lesquels l'ordinateur hôte doit être éloigné de toute interférence ou contamination

Spécifications techniques

- MODÈLE LE PLUS RÉCENT : Nouvelle version USB2004EXT2NA disponible en N.A uniquement. Prolongez 4 USB 2.0 jusqu'à 100m sur un câble CAT5e/CAT6 RJ45 allant jusqu'à 480 Mbps ; les LEDs contrôlent l'alimentation, la liaison et le statut de l'hôte
- Distance d'extension maximale de 100 m sur un câblage Cat5
- Quatre ports USB 2.0 sur l'unité distante, sur un seul câble Cat5/Cat6
- Boîtier tout en métal robuste avec ensemble de fixation en surface inclus
- Conformité USB 2.0 haute vitesse avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
- Alimentation de 500 mA par port
- Protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) induites par le contact (8 kV) et dans l'air (16 kV)
- Aucun pilote ni logiciel requis
- Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	4
Câblage	UTP Cat5

Performance

Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s
--------------------------------------	------------

Longueur max. de câble 328.0 ft [100 m]

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité locale	1 - RJ-45
	1 - USB B (4 broches)
Connecteurs de télécommande	1 - RJ-45
	4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	USB enabled computer system with available USB port
---	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Liaison
	1 - Connexion hôte
	1 - Activité
	1 - Alimentation
	4 - Liaison USB

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.58 A
Tension de sortie	24 DC
Courant de sortie	1A

Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	15

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Largeur du produit	3.0 in [7.6 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.6 cm]
Poids du produit	1.3 lb [0.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.6 in [24.5 cm]
Largeur du Paquet	7.7 in [19.5 cm]
Hauteur du Paquet	4.3 in [11.0 cm]
Poids brut	2.9 lb [1.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Unité locale d'extension USB 2.0
	1 - Unité distante d'extension USB 2.0

1 - Câble USB de 1,8 m

1 - Ensemble de montage

1 - Adaptateur d'alimentation universel

5 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / EU
/ GB / ANZ)

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de
garantie

Warranty

2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis