

Extender USB 2.0 a 4 Porte su Gigabit LAN o sistema diretto Cat5e / Cat6 - Fino a 100 m - Estensore USB 2.0

ID prodotto: USB2004EXT2




L'extender USB a 4 porte USB2004EXT2 permette di estendere i dispositivi USB 2.0 via Cat 5 o un cavo Ethernet superiore a distanze fino a 100 m. L'adattatore di alimentazione all'estremità remota incluso fornisce fino a 500 mA di alimentazione per porta permettendo l'accesso e l'alimentazione per massimo quattro dispositivi USB 2.0 in punti remoti distanti dal sistema informatico host.

L'extender USB fornisce il supporto per velocità di trasferimento dati massime di 480 Mbps, è dotato di plug-and-play e hot-swap ed è inoltre compatibile all'indietro con i dispositivi USB 1.x.

Questo versatile extender USB offre una soluzione rapida, semplice e flessibile per le applicazioni aziendali o industriali grazie al resistente box esterno in metallo e al kit con staffa di montaggio incluso.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per ambienti protetti dove il computer host deve trovarsi in una postazione sicura e inaccessibile da tastiera, mouse, fotocamere o altri dispositivi USB di input
- Per utilizzare i cavi a muro Cat5/6 esistenti per estendere le connessioni USB tra le stanze
- Consente di ridurre grovigli di cavi ed elimina la necessità di ricorrere a ripetitori/hub USB in punti intermedi installando, in modo rapido e semplice, un singolo cavo Cat5/6
- Ambienti di controllo industriali in cui il computer host deve essere posizionato distante da fonti di contaminazione o interferenze

Caratteristiche

- **ULTIMO MODELLO:** La nuova versione USB2004EXT2NA e' disponibile solo in Nord America. Estende 4 dispositivi USB 2.0 fino a 100m su cavo di rete ethernet CAT5e/CAT6 RJ45 fino a 480Mbps; I LED monitorano lo stato di alimentazione, collegamento e host
- Distanza massima di estensione fino a 100 m via cavo Cat5
- Quattro porte USB 2.0 su unità remota tramite singolo cavo Cat5/6
- Resistente box esterno in metallo con staffa di montaggio inclusa
- Compatibile con interfaccia USB 2.0 High Speed con velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- 500 mA di alimentazione per porta
- Contatto da 8kV e protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD) 16kV
- Nessun driver o software necessario
- Compatibile con plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	4
Cablaggio	UTP Cat 5

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
Lunghezza max cavo	328.0 ft [100 m]

Connettore/i

Connettori unità locale	1 - RJ-45
	1 - USB B (4 pin)
Connettori unità remote	1 - RJ-45
	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	USB enabled computer system with available USB port
-----------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Connessione
	1 - Connessione host
	1 - Attività
	1 - Alimentazione
	4 - Connessione USB

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.58 A
Tensione di uscita	24 DC
Corrente di uscita	1A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	15

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	10~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Larghezza prodotto	3.0 in [7.6 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.6 cm]
Peso prodotto	1.3 lb [0.6 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.9 lb [1.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Extender USB 2.0 per unità locale
	1 - Extender USB 2.0 per unità remota
	1 - Cavo USB da 1,8 m
	1 - Kit di montaggio

1 - Adattatore di alimentazione universale

5 - cavi di alimentazione (NA, JP, EU, UK, ANZ)

1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.