

4 Port USB 2.0 Extender Hub over Cat5e/Cat6 Ethernet Cable (RJ45) - 330ft/100m
Industrial Metal USB Extender Adapter Kit w/ ESD Protection - Externally Powered - 480 Mbps

Produkt-ID: USB2004EXT2NA



The USB2004EXTNA USB 2.0 extender over ethernet lets you extend a USB 2.0 connection over distances of up to 100-meters (330-feet), over standard Cat5e or Cat6 ethernet LAN cabling.

With data bandwidth of up to 480 Mbps and no software installation required, the USB extender over Cat5e, Cat6, or Cat7 offers a fast, easy, and versatile solution for business or industrial applications with durable metal housing, an included surface-mounting bracket kit and simple plug-and-play installation.

Plus, the 100m USB extender provides up to the full 500 mA of power (with the use of an external power adapter at the remote end) allowing for greater compatibility with bus-powered USB devices.

Connecting older peripherals isn't a problem. This versatile USB over network extender is backward compatible with legacy USB 1.0 devices. The USB over ethernet hub enables almost any kind of USB device to be placed at remote locations away from the host computer.

StarTech.com conducts thorough compatibility and performance testing on all our products to ensure we are meeting or exceeding industry standards and providing high-quality products to IT Professionals. Our local StarTech.com Technical Advisors have broad product expertise and work directly with our StarTech.com Engineers to provide support for our customers both pre and post-sales

The USB2004EXT2NA is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Perfekt für Umgebungen, in denen der Host-Computer sich an einem nicht zugänglichen Standort befindet
- No need to run new wiring, you can extend USB connections between rooms using existing direct, in-wall Cat5, Cat6, or Cat7 cable
- Als Mittelpunkt-Repeater verwendet, können Sie damit die Verbindungsentfernung Ihres USB-Geräts erhöhen und Kabelgewirr reduzieren

Merkmale

- **USB 2.0 EXTENDER:** Connect 4 USB devices up to 330ft/100m over CAT5e/CAT6 RJ45 ethernet network cable w/speeds up to 480Mbps; LEDs monitor pwr, link & host status; New version/replacement of USB2004EXT2
- **CONNECT REMOTE USB DEVICES:** The USB extender creates a 4 port hub to remotely access USB devices like printers, cameras, plotters, keyboard/mouse, displays, & CCTV systems at a convenient location
- Entspricht den Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Bis zu 500 mA pro Port für USB-betriebene Geräte
- **PLUG-AND-PLAY:** The extender features driverless installation & is compatible w/ major operating systems incl. Windows, macOS, Linux; Backwards Compatible with USB 1.0 and USB 1.1 devices

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Ports 4

Kabel Cat5 UTP

Leistung

	Max. Datenübertragungsrate	480 Mbps
	Max. Kabellänge	328.0 ft [100 m]
Steckverbinder		
	Anschlüsse lokales Gerät	1 - USB B (4-polig)
		1 - RJ-45
	Remote-Gerät-Anschlüsse	4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
		1 - RJ-45
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	USB enabled computer system with available USB port
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Link
		1 - Host Connection
		1 - Activity
		1 - Power
		4 - USB Link
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.58 A
	Ausgangsspannung	24 DC
	Ausgangsstrom	1 A

	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	15
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10~90% RH
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyyp	Aluminium und Kunststoff
	Produktlänge	3.9 in [10.0 cm]
	Produktbreite	3.0 in [7.6 cm]
	Produkthöhe	1.0 in [2.6 cm]
	Produktgewicht	6.7 oz [190 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	7.8 in [19.9 cm]
	Paketbreite	9.5 in [24.2 cm]
	Pakethöhe	3.1 in [7.9 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.1 lb [0.9 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Lokales Gerät
		1 - Remote-Gerät

1 - Slotblech

1 - USB-Kabel

1 - Universales Netzteil

1 - 6 ft [180 cm] North America Power Cord

1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.