Cable USB 91cm para Impresora Acodado en Ángulo - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

ID del Producto: USB2HAB2RA3

El cable USB A-a-B (91 cm), modelo USB2HAB2RA3, incluye un conector USB 'A' macho en ángulo derecho y un conector USB 'B' macho en ángulo derecho que permiten conexiones de alta calidad con periféricos USB 2.0, como impresoras, escáneres o discos duros externos USB, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso.

Los conectores USB en ángulo derecho permiten situar el cable contra cualquier pared u otra superficie, lo cual evita, como suele ser requisito, disponer de un espacio más grande para una conexión 'recta' entre el cable y el puerto USB o el dispositivo periférico.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y confiabilidad óptimos, este cable USB 2.0 A-B está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conexión de dispositivos USB 2.0, como impresoras, escáneres o discos duros externos USB, incluso en espacios estrechos y de difícil acceso

Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB 'B' (macho)
- Conectores moldeados en ángulo derecho (90°), que reducen la tensión
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Par trenzado con blindaje global
Rendimiento		
	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conector B	1 - USB B (4 pines)
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
	Humedad	30%-75% RH
Características Físicas		
	Color	Negro
	Calibre del Conductor	24/28 AWG
	Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
	Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
	Ancho del Producto	1.0 in [2.5 cm]

	Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
	Peso del Producto	1.2 oz [34.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.4 oz [40.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable USB A a B en ángulo derecho

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.