

## Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C

ID del Producto: USB2AC1M



¿Necesita conectar su nuevo dispositivo móvil USB-C™ a un computador con un puerto USB-A convencional? Este cable USB 2.0 USB-A a USB-C de 1m es la solución perfecta. También es compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

Conecte sus dispositivos móviles de última generación equipados con conector USB-C, como los smartphones modelo Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P y 5X, a su computador, con velocidades de transferencia de datos de 480Mbps.

El conector USB Type-C es más pequeño y de uso más fácil que los conectores USB de generación anterior. Su diseño reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni causar daños en el puerto.

El cable USB2AC1M de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, para una confiabilidad garantizada.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C
- Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador de pared

### Características



- Conexiones sencillas a través de un conector USB Type-C reversible que se conecta a los dispositivos con cualquiera de sus caras hacia arriba
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
- Compatible con puertos Thunderbolt 3

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

#### Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

---

#### Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	20/28 AWG
Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]



Ancho del Producto	0.6 in [15.3 mm]
Altura del Producto	0.3 in [7.4 mm]
Peso del Producto	1.4 oz [41.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [49.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable USB 2.0 USB-C a USB-A de 1m
---------------------	-----------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

