

Cable de 1m USB-A a USB-C Acodado a la Derecha - Cable Adaptador USB A a USB Tipo C en Ángulo a la Derecha

ID del Producto: USB2AC1MR



Este cable USB a USB-C™ en ángulo derecho es ideal para la carga de sus dispositivos móviles en un auto, o para acceder a su teléfono móvil o tablet mientras está conectado a un cargador de pared u notebook.

El cable tiene un conector USB Type-C™ en ángulo derecho que permite la conexión con puertos de difícil acceso, lo cual resulta ideal para la carga de sus dispositivos móviles instalados en el auto. Puede colocar el cable a la izquierda o derecha de su dispositivo móvil, ya sea en modo vertical u horizontal. Ahora es posible mandar mensajes de texto, trabajar o disfrutar de videojuegos mientras carga su dispositivo móvil, sin estorbo del cable.

El conector en ángulo evita que, para lograr la conexión, se produzcan torceduras o tensiones del cable. Ofrece un ajuste más natural en el punto de conexión, lo cual evita tensiones y daños innecesarios en el cable y en el puerto del dispositivo.

Reemplace el cable USB a USB-C que viene incluido de serie en su dispositivo móvil o utilícelo como cable extra al viajar, a fin de que sus dispositivos móviles estén siempre listos cuando se desplace o viaje.

El cable USB2AC1MR de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, para una confiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Envíe mensajes de texto, trabaje o juegue en su smartphone o tablet equipado con USB-C, incluso cuando está recargándose, sin que el cable le estorbe
- Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C con su computador
- Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador de pared, de auto o una batería de carga

Características

- Conector USB-C en ángulo derecho que le permite conectar su dispositivo incluso en espacios de difícil acceso
- Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

| | |
|----------------------------|---|
| Política de Garantía | Lifetime |
| Revestimiento del Conector | Níquel |
| Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

Rendimiento

| | |
|------------------|----------------------|
| Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|------------------|----------------------|

Conector(es)

| | |
|------------|---|
| Conector A | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) |
| Conector B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|--|
| Color | Negro |
| Estilo de Conector | Recto con Orientación hacia la Derecha |
| Calibre del Conductor | 24/30 AWG |
| Longitud del Cable | 3.3 ft [1 m] |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Longitud del Producto | 3.3 ft [1.0 m] |
| Ancho del Producto | 1.0 in [2.6 cm] |
| Altura del Producto | 0.6 in [1.6 cm] |
| Peso del Producto | 0.8 oz [24.0 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 5.0 in [12.7 cm] |
| Ancho de la Caja | 5.0 in [12.7 cm] |
| Altura de la Caja | 0.4 in [1.1 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.9 oz [26.0 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - cable usb-c a usb-a |
|---------------------|-------------------------|

Información Acerca de la Garantía

| | |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.