

Cavo USB 2.0 per stampante tipo A/B ad alta velocità M/M - Cavo USB 3.0 Maschio A / Maschio B da 50cm

ID prodotto: USB2HAB50CM



Il cavo USB A a B USB2HAB50CM da 0,5 metri presenta un connettore maschio USB 'A' e un connettore maschio USB 'B' che offrono un collegamento di alta qualità alle periferiche USB 2.0 quali stampanti, scanner USB o dischi rigidi USB esterni. Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per offrire la massima durata.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzabile con qualsiasi dispositivo USB 2.0 o scheda aggiuntiva
- Compatibile con dispositivi USB1.1
- Questo cavo di alta qualità sostituisce i cavi USB usurati o smarriti

Caratteristiche

- Connettori USB 'A' e USB 'B' di alta qualità
- Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB B (4 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10~40
Temperatura di conservazione	-10~40
Umidità	10%~90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	24/28 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	1.1 oz [30.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.5 in [11.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.7 cm]

Altezza del Pacco	0.6 in [1.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [36.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB 2.0 A a B da 0,5 m - M/M
-----------------------------	---------------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.