

Câble de Charge USB-A vers USB-C de 1m, Coudé à Droite, Charge et Synchronisation, 3A, USB 2.0 - Cordon de Charge USB

N° de produit: USB2AC1MR



Ce câble USB vers USB-C™ coudé à angle droit est particulièrement pratique pour charger votre appareil téléphone ou tablette dans votre véhicule, ou pour accéder à votre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un chargeur mural ou un ordinateur portable.

Le câble est doté d'un connecteur USB Type-C™ coudé à angle droit permettant une connexion aux ports difficiles d'accès, idéal lorsque vous souhaitez charger vos appareils mobiles dans votre véhicule. Positionnez le câble sur la gauche ou la droite de votre appareil mobile, en mode portrait ou paysage. Lorsque votre appareil mobile est en charge, vous pouvez l'utiliser pour envoyer des messages, travailler ou jouer, sans être gêné par le câble.

Le connecteur coudé empêche également les torsions du câble et de lui faire subir une tension excessive pour atteindre la prise. Il permet un positionnement plus naturel au point de connexion, ce qui empêche toute tension inutile et protège le câble et le port de l'appareil contre d'éventuelles détériorations.

Remplacez le câble USB vers USB-C fourni avec votre appareil mobile ou conservez l'un des deux comme câble de secours pendant vos voyages. Vos appareils mobiles seront ainsi toujours prêts à être utilisés tout au long de votre trajet.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Envoyez des messages, travaillez ou jouez sur votre téléphone ou tablette USB-C même lorsque votre appareil est en charge, sans être gêné par le câble
- Chargez ou synchronisez vos appareils numériques mobiles USB-C avec votre ordinateur
- Chargez vos appareils USB-C à l'aide d'un chargeur mural, d'un chargeur de voiture ou d'un chargeur Power Bank

Spécifications techniques

- Un connecteur USB-C coudé vers la droite permet de connecter votre appareil même dans les zones difficiles d'accès
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit à angle droit
Calibre du fil	24/30 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]

Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	1.0 in [2.6 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	0.8 oz [24.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
Largeur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.4 in [1.1 cm]
Poids brut	0.9 oz [26.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C vers usb-a
-----------------------	----------------------------

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis