

Cavo USB-A a USB-C - Angolato a destra - M/M - 1m - USB 2.0

ID prodotto: USB2AC1MR



Questo cavo USB a USB-C™ con angolare destro è la soluzione ideale per ricaricare i dispositivi mobili in auto o per accedere al telefono o al tablet mentre è collegato al caricabatteria da parete o a un laptop.

Il connettore USB Type-C™ con angolare destro integrato nel cavo può essere collegato a porte difficili da raggiungere, risultando perfetto per la ricarica dei dispositivi mobili montati in auto. Il cavo può essere collegato a sinistra o a destra del dispositivo mobile, orientato in orizzontale o in verticale. Anche durante la ricarica, è possibile utilizzare il dispositivo mobile per inviare messaggi di testo, lavorare o giocare senza l'intralcio dei cavi.

Il connettore con angolare evita che il cavo si pieghi in modo strano o venga teso eccessivamente per effettuare un collegamento. Adattandosi in modo più naturale al punto di collegamento, impedisce di tendere inutilmente e di danneggiare il cavo e la porta del dispositivo.

Può essere utilizzato in sostituzione del cavo USB a USB-C fornito con il dispositivo mobile o servire come accessorio di ricambio da usare in viaggio, per rendere i dispositivi mobili pronti all'uso durante gli spostamenti.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Possibilità di utilizzare il tablet o il telefono USB-C per inviare messaggi di testo, lavorare o giocare, anche durante la ricarica, senza l'intralcio dei cavi
- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili USB-C tramite il computer
- Consente di caricare i dispositivi USB-C con un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete

## Caratteristiche

- Il connettore USB-C con angolare destro consente di collegare il dispositivo anche in punti difficili da raggiungere
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

### Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto ad angolare destro
Diametro filo	24/30 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	1.0 in [2.6 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.6 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [24.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 5.0 in [12.7 cm]

Package Width 5.0 in [12.7 cm]

Package Height 0.4 in [1.1 cm]

Peso spedizione (confezione) 0.9 oz [26.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - cavo usb-c a usb-a

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.