

Cable de Carga y Sincronización USB-A a USB-C de 1m - Cable de Datos USB-A a USB Tipo C - Cable Acodado USB Tipo C - M/M - Negro

ID del Producto: USB2AC1MR



Este cable USB a USB-C™ en ángulo derecho es ideal para la carga de sus dispositivos móviles en un coche, o para acceder a su celular o tablet mientras está conectado a un cargador de pared o computadora de escritorio.

El cable tiene un conector USB Type-C™ en ángulo derecho que permite la conexión con puertos de difícil acceso, lo cual resulta ideal para la carga de sus dispositivos móviles instalados en el coche. Puede colocar el cable a la izquierda o derecha de su dispositivo móvil, ya sea en modo vertical u horizontal. Ahora es posible mandar mensajes de texto, trabajar o disfrutar de videojuegos mientras carga su dispositivo móvil, sin estorbo del cable.

El conector en ángulo evita que, para lograr la conexión, se produzcan torceduras o tensiones del cable. Ofrece un ajuste más natural en el punto de conexión, lo cual evita tensiones y daños innecesarios en el cable y en el puerto del dispositivo.

Reemplace el cable USB a USB-C que viene incluido de serie en su dispositivo móvil o utilícelo como cable extra al viajar, a fin de que sus dispositivos móviles estén siempre listos cuando se desplace o viaje.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Envíe mensajes de texto, trabaje o juegue en su smartphone o tablet equipado con USB-C, incluso cuando está recargándose, sin que el cable le estorbe
- Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C con su ordenador
- Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador de pared, de coche o una batería de carga

Características

- Conector USB-C en ángulo derecho que le permite conectar su dispositivo incluso en espacios de difícil acceso
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Derecha
Calibre del Conductor	24/30 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]

Ancho del Producto	1.0 in [2.6 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	0.8 oz [24.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [1.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.9 oz [26.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - cable usb-c a usb-a
---------------------	-------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.