

10er-Pack 2m USB-A zu USB-C-Ladekabel, Laden und Synchronisieren, 3A, USB 2.0, USB-IF-zertifiziert - USB-Ladekabel

Produkt-ID: USB2AC2M10PK



Mit diesem USB-auf-USB-C-Kabel-Multipack können Sie Ihre USB-Type-C-Geräte über große Entfernungen über den USB-A-Anschluss Ihres Computers oder das Standard-USB-A-Ladegerät laden und synchronisieren.

Mit diesen USB-Type-C-Kabeln bleiben alle Ihre Geräte vollständig geladen. Mit einer Länge von 2 Metern bieten die Ladekabel zusätzliche Reichweite, um Ihre Geräte auch über größere Entfernungen laden zu können.

Die USB-Kabel vom Typ A bis Typ C wurden strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und sind von USB-IF (USB Implementers Forum) für die Erfüllung aller USB-2.0-Vorgaben zertifiziert. Dazu gehören alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass Sie für alle Ihre USB-C-Geräte ein zuverlässiges, hochwertiges Kabel zur Verfügung haben.

Die USB-C-auf-A-Kabel-Großpackung ist eine praktische Lösung für Unternehmen, die mehrere USB-Kabel benötigen. Sie bietet hochwertige und zuverlässige Verbindungen für alle geschäftlichen Anforderungen.

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere technischen StarTech.com-Berater vor Ort verfügen über umfassende Produktenntnisse und arbeiten direkt mit StarTech.com-Technikern zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie digitale USB-C-Mobilgeräte
- Laden Sie Ihre USB-C Geräte mit einem Wandladegerät auf
- Mit dem USB-A-Ladeanschluss in Ihrem Fahrzeug sind Sie in der Lage, Ihre USB-C-Geräte stets zu laden.

Merkmale

- Laden Sie mehrere Geräte über hochwertige USB-2.0-Kabel
- USB-IF-zertifiziert, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten
- Die ideale Lösung für Unternehmen, die mehrere USB-Kabel benötigen
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	22/30 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.7 cm]
Produktgewicht	2.8 oz [80.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	10
Paketlänge	6.3 in [16.0 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.9 cm]
Pakethöhe	3.3 in [8.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 lb [0.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	10 - USB-A auf USB-C Kabel
--------------------	----------------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

