

10 Pack 2m USB-A naar USB-C Laadkabel, Charge & Sync, 3A, USB 2.0, USB-IF Gecertificeerd - Zwarte USB Oplaadkabel

Productcode: USB2AC2M10PK



Met deze USB naar USB C kabelset kunt u uw USB Type-C apparaten over grote afstanden opladen en synchroniseren via de USB-A poort van uw computer of de standaard USB-A wandlader.

Houd al uw apparaten volledig opgeladen met deze USB Type C kabels. De 2 meter lange oplaadkabels bieden de extra afstand die nodig is wanneer de bestaande kabels niet lang genoeg zijn en om verbonden te blijven.

De USB Type A naar Type C kabels hebben strenge compliance-tests ondergaan en zijn door USB-IF gecertificeerd zodat ze aan alle USB 2.0 specificaties voldoen. Daartoe behoren alle milieu-, elektrische en mechanische normen, waardoor u beschikt over een betrouwbare, hoogwaardige kabel voor al uw USB-C apparaten.

De USB C naar A kabelset is een handige oplossing voor bedrijven die meerdere USB kabels nodig hebben. De kabels bieden een hoogwaardige en betrouwbare verbinding voor al uw zakelijke behoeften.

StarTech.com onderwerpt al zijn producten aan grondige compatibiliteits- en prestatietesten om ervoor te zorgen dat wij de industriestandaarden vervullen of overtreffen en hoogwaardige producten aan onze klanten bieden. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelsstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het opladen en synchroniseren van uw USB-C mobiele digitale apparaten
- Laad uw USB-C apparaten met een wandlader
- Zorg dat uw USB-C apparaten opgeladen blijven, via de USB-A laadpoort in uw auto

Eigenschappen

- Laadt meerdere apparaten op met hoogwaardige USB 2.0 kabels
- USB-IF gecertificeerd voor een betrouwbare verbinding
- Ideale oplossing voor bedrijven die meerdere USB kabels nodig hebben
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Draaddikte	22/30 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.7 cm]
Gewicht product	2.8 oz [80.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	10
Lengte Verpakking	6.3 in [16.0 cm]
Breedte Verpakking	7.8 in [19.9 cm]
Hoogte Verpakking	3.3 in [8.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 lb [0.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	10 - USB-A naar USB-C kabel
-------------	-----------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.