

Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0

ID prodotto: USB2AC2M



Con il cavo USB-C™ a USB-A è possibile utilizzare la porta USB-A del computer per caricare e sincronizzare i dispositivi USB Type-C™, come ad esempio i telefoni Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P e 5X. Il cavo può anche servire per ricaricare i dispositivi mobili USB-C da un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete standard con tecnologia USB-A.

Questo cavo di 2 metri offre una lunghezza extra per superare i limiti di distanza e restare sempre connessi. Consente di ricaricare e sincronizzare in ogni ambiente i dispositivi digitali mobili di tipo USB-C. Consente di ricaricare un dispositivo usando un computer o caricatore da parete anche prendendo appunti in sala riunioni, controllando le e-mail in una sala d'albergo o leggendo al tavolo di un bar.

Questo cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità ed è certificato USB-IF (USB Implementers Forum) per il rispetto di tutte le specifiche USB 2.0. Ciò comprende tutte le norme ambientali, elettriche e meccaniche definite per i dispositivi USB-C, ottenendo un cavo affidabile e di alta qualità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili di tipo USB-C
- Consente di ricaricare i dispositivi USB-C con il caricatore da parete

- Consente di caricare i dispositivi USB-C utilizzando la porta di ricarica USB-A di un'auto

## Caratteristiche

- Certificato USB-IF
- Il comodo connettore reversibile USB-C semplifica ogni tipo di connessione
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

### Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	22/30 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	2.5 oz [70.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.1 in [10.4 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.5 oz [70.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C a USB-A da 2 m -USB 2.0
--------------------------	--

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.