

USB-A – USB-Cケーブル／2m／USB 2.0／Type A to Type-C／3A／USB-IF／オス・オス／ブラック／充電
データ転送

製品ID: USB2AC2M



USB-C™ – USB-Aケーブル。コンピュータのUSB-Aポートを使用して、USB Type-C™対応デバイス(Samsung Galaxy S8/S8+、Nexus™ 6P/5Xスマートフォンなど)の充電・同期を行います。USB-A対応の標準ウォールチャージャーやカーチャージャーでUSB-C対応モバイル端末の充電を行うこともできます。

長めの2mケーブルで接続時の引き回しに余裕をもたせ、様々な環境で充電と同期が可能になります。会議室でメモを取る、ホテルでのEメールチェック、喫茶店での読書といった場面でも、モバイル端末を壁面コンセントやコンピュータに楽につなげることができます。

このUSB-Cケーブルは、USB 2.0仕様のすべてを満たし、厳格なコンプライアンステストを経てUSB-IF (USB Implementers Forum)の認証を取得しています。認証取得の要件には、USBコンプライアンスが定める環境的・電氣的・機械的な規格のすべてが含まれており、あらゆるUSB-Cデバイスに対応する、高品質で信頼性の高いケーブルであることが保証されています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期
- ・ 充電器でUSB-C対応デバイスを充電
- ・ 自動車のUSB-A充電ポートを使用してUSB-Cデバイスを充電

製品の特長

- ・ USB-IF公認

- ・接続が簡単・便利なりバーシブルUSB-Cコネクタ
- ・全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
----------	--------------------

コネクタ

コネクタA	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 - USB Type-C (USB 2.0, 480 Mbps) [24ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	22/30 AWG
ケーブル長	2 m [6.6 ft]
製品縦	2.0 m [6.6 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	70.0 g [2.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	10.4 cm [4.1 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	2.1 cm [0.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	70.0 g [2.5 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2m USB-C - USB-Aケーブル - USB 2.0
---------	------------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。