

1,8m gecertificeerde USB 2.0 A naar B kabel - M/M - zwart

Productcode: USB2HAB6



De USB2HAB6 1,8m USB A naar B kabel is voorzien van een mannelijke USB-connector type A en een mannelijke USB-connector type B, en zorgt voor een verbinding van hoge kwaliteit met USB 2.0 randapparatuur, zoals printers, scanners of externe harde schijven.

Deze USB 2.0-kabel is uitsluitend met hoogwaardig materiaal uitgevoerd, is vakkundig ontworpen en vervaardigd voor betrouwbaarheid en topprestaties en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geschikt voor gebruik met elk USB 2.0 apparaat
- Compatibel met USB 1.1 apparaten
- Vervang een versleten of zoekgeraakte USB-kabel door deze hoogwaardige kabel

Eigenschappen

- Hoogwaardige USB-connectoren
 - Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
-

Hardware

| | |
|--------------------|----------|
| Garantiebeleid | Lifetime |
| Connectormateriaal | Nikkel |

Prestaties

| | |
|------------------|----------------------|
| Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|------------------|----------------------|

Connector(en)

| | |
|-------------|------------------------------|
| Connector A | USB Type-A (4-polig) USB 2.0 |
| Connector B | USB B (4-polig) |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|-----------------|
| Kleur | Zwart |
| Draaddikte | 24/28 AWG |
| Kabellengte | 6.0 ft [1.8 m] |
| Lengte product | 6.0 ft [1.8 m] |
| Breedte product | 0.0 in [0.0 mm] |
| Hoogte product | 0.0 in [0.0 mm] |
| Gewicht product | 3.2 oz [89.3 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|------------------|
| Package Length | 5.1 in [12.9 cm] |
| Package Width | 0.6 in [15.0 mm] |
| Package Height | 8.5 in [21.5 cm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 3.2 oz [90.3 g] |

Wat wordt er meegeleverd

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Meegeleverd | 1,8m USB 2.0 A naar B kabel - M/M |
|-------------|-----------------------------------|

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.