

Cavo mini USB 2.0 da 2m - A a mini B - M/M

ID prodotto: USB2HABM2M



Il cavo USB "A" a mini "B" USB2HABM2M da 2 metri mette a disposizione un connettore USB tipo "A" maschio (a 4 pin) e uno mini "B" maschio (a 5 pin) e supporta velocità di trasferimento USB 2.0 high-speed fino a 480 Mbps. Questo cavo USB 2.0 resistente rappresenta un ricambio di alta qualità per il collegamento di fotocamere digitali a un computer host e propone un metodo conveniente per massimizzare le prestazioni nel trasferimento dei file di lettori MP3, PDA o videocamere digitali. Accuratamente progettato e realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità, il cavo USB 2.0 A a mini B prevede trasferimenti di dati completamente in digitale per audio e immagini più nitidi e naturali alle massime velocità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Un cavo USB di ricambio ideale per trasferire immagini, filmati, file MP3 su computer desktop o laptop dalla fotocamera digitale, da videocamere, lettori MP3, PDA e altri dispositivi portatili

Caratteristiche

- Resistente struttura in PVC
- Connettori USB 'A' e USB 'Mini B' di alta qualità

- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB mini-B (5 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [8.0 mm]
Peso prodotto	2.5 oz [70.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.2 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [1.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.6 oz [75.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella
confezione

1 - Cavo mini USB 2.0 2 m - A a mini B

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.