

1 m svart Apple 30-stifts dockkontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt

Produkt ID: USB2ADC1MB



Den USB2ADC1MB 1 meter långa USB-kabeln med 30 stifts Apple®-dockkontakt för iPhone®, iPod® och iPad® är färgad för att passa svarta enheter och ger pålitliga anslutningar för dina digitala iOS-kapabla mobila enheter till datorn för synkning eller laddning.

Denna unika USB-kabel har dessutom en stegformad Apple-dockkontakt, designad av StarTech.com, som kan anslutas till din Iphone, Ipod eller Ipad även om den har ett skyddsfodral så att du slipper ta bort fodralet vid varje laddning/synkning, till skillnad från vanliga kontakter.

Denna hållbara kabel är kompatibel med Apple MFi-standarder och täcks av vår livstidsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda din Apple iPhone, iPod eller iPad från en dator, USB-vägggladdare eller USB-laddare i bilen
- Synka din mobila Apple-enhet med en dator genom USB

Funktioner

- Svart kabel
- 1x stegformad Apple® (30 stifts) dockkontakt
- 1x USB "A" hankontakt
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - Apple-dockningskontakt (30-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	22/30 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1 m]
Produktvikt	1.2 oz [33 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.4 in [21.3 cm]
Paketets bredd	3.7 in [93 mm]
Paketets höjd	1.2 in [31 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.2 oz [62 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 1 m svart Apple®-dockkontakt till USB-kabel

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.