

0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker

Produkt-ID: USB2HABM50CM



Das 0,5 Meter (50 cm) lange USB A-auf Mini B-Kabel USB2HABM50CM verfügt über einen (4-poligen) USB A-Stecker und einen (5-poligen) Mini B-Stecker und unterstützt High Speed USB 2.0-Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s. Als hochwertiger Ersatz zum Anschließen einer digitalen Kamera an einen Hostcomputer ist dieses strapazierfähige USB 2.0-Kabel eine kostengünstige Lösung zum Maximieren der Dateiübertragungsleistung von MP3-Playern, PDAs oder digitalen Camcordern. Das A-auf-Mini B-Kabel wurde fachmännisch entwickelt und nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet digitale Datenübertragungen für schärfere, natürlichere Bilder und Ton bei höheren Geschwindigkeiten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideales Ersatz-USB-Kabel zum Übertragen von Bildern, Videos, MP3-Dateien von digitalen Kameras, digitalen Camcordern, MP3-Playern, PDAs und anderen mobilen Geräten auf Ihren Laptop oder Desktop-PC

Merkmale

- Strapazierfähige PVC-Konstruktion

- Hochwertige USB A- und USB Mini B-Anschlüsse
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - USB Mini-B (5-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	1.6 ft [0.5 m]
Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.6 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.8 cm]
Produktgewicht	1.1 oz [30.2 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.1 in [12.9 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.8 cm]
Pakethöhe	0.6 in [1.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [30.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B

Garantieinformationen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.