

Mini USB Kabel - A naar Mini B - 1,8 m

Productcode: USB2HABM6



Deze USB 2.0 kabel is een hoogwaardige vervanging van de kabel die bij uw Mini USB mobiele apparaat wordt geleverd. Of u kunt hem gewoon als reservekabel gebruiken, als u onderweg bent.

De kabel is perfect voor het aansluiten van apparaten zoals uw smartphone, GPS, digitale camera of draagbare harde schijf op uw pc of Mac, voor alledaagse taken zoals opladen, datasynchronisatie of bestandsoverdracht.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een ideale vervangende USB-kabel voor het overzetten van foto's, video's, MP3-bestanden van uw digitale camera, digitale camcorder, MP3-speler, PDA en andere draagbare apparaten naar uw laptop of pc

Eigenschappen

- De nieuwe USB Mini B-kabel voldoet aan de eisen voor USB 2.0, die 40 keer sneller is dan USB 1.0
- Geeft u de vrijheid om meer foto's en MP3-bestanden over te zetten met hoge overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

- Geschikt voor een verscheidenheid van digitale camera's, camcorders en draagbare apparaten

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Mini-B (5-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Draaddikte	30 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	1.2 oz [34.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.8 in [12.3 cm]

Breedte Verpakking	5.0 in [12.6 cm]
Hoogte Verpakking	0.6 in [1.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [36.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1,8m Mini USB Kabel - A naar Mini B
-------------	-------------------------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.