

1m USB 2.0 rechts gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel

Produkt-ID: USB2ADC1MUR



Das Apple® (30-polig) Dock-Anschluss-auf-rechtsgewinkeltes USB-Kabel für iPhone®, iPod® und iPad® (1 m) USB2ADC1MUR ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Anschließen von iOS-fähigen mobilen Digitalgeräten an Ihren Computer zum Synchronisieren oder Laden.

Der rechtsgewinkelte USB-Anschluss ermöglicht einen Anschluss in engen Bereichen, während der speziell von StarTech.com entwickelte gestufte Apple Dock-Anschluss mit dem iPhone, iPod oder iPad verbunden wird, selbst wenn diese sich in ihren Schutzhüllen befinden. So muss die Schutzhülle nicht für jeden Ladevorgang entfernt werden.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 1 m langes Apple®-30-Pol-Dock-Anschluss-auf-linksgewinkeltes-USB-Kabel (USB2ADC1MUL), das genauso praktisch ist wie dieses rechtsgewinkelte Kabel, aber ein Anschließen an einen PC oder Mac® oder ein USB-Wand-/Fahrzeugladegerät in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Laden Sie Ihre Apple®-Geräte mit einem Computer, einem USB-Netzladekabel oder einem

USB-Kfz-Ladekabel

- Ersetzen Sie ein beschädigtes oder verlegtes USB-Kabel für Ihr iPhone®/iPod®/iPad®

Merkmale

- 1x Gestufter Apple® Dock-Anschluss (30-polig)
- 1x rechtsgewinkelter USB-Anschluss
- Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone®, iPod® oder iPad®
- Kompatibel mit allen vorhandenen Kabelanschlüssen der Apple®-Dockingstation (30-polig)
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Steckverbinderart	Gerade auf rechtsgewinkelt
Drahtstärke	22/30 AWG
Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]

Produktbreite	1.1 in [2.8 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.8 cm]
Produktgewicht	1.3 oz [36.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketslänge	8.3 in [21.0 cm]
Paketbreite	3.5 in [9.0 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 oz [65.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1 m Apple® Dock-Anschluss-auf-rechtsgewinkeltes USB-Kabel
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.