


15 cm Mini USB 2.0-kabel A till mini B

Produkt ID: USB2HABM6IN



Denna USB 2.0-kabel är en ersättare av hög kvalitet för kabeln som tillhör din mobila Mini USB-enhet. Eller så kan du behålla den som en extrakabel vid resor.

Kabeln är perfekt för att ansluta enheter som till exempel din smarttelefon, GPS, digitalkamera eller bärbara hårddisk till din PC eller Mac för vardagliga ändamål som till exempel laddning, datasyncronisering eller filöverföring.

Kabeln USB2HABM6IN på 15 centimeter täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- En idealisk ersättande USB-kabel för överföring av bilder, videor och MP3-filer från din digitalkamera, digitala videokamera, MP3-spelare, PDA och andra bärbara enheter till din bärbara eller stationära dator

### Funktioner

- Ger dig möjlighet att snabbt ladda ned fler bilder och mp3-filer med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbits/sek.
- Passar flera olika kameror, videokameror och bärbara enheter

---

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

---

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

---

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	USB Mini-B (5-stifts)

---

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

---

Utseende

Färg	Grå
Tråddimension	30 AWG
Kabellängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktlängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	0.4 oz [10.0 g]

---

Förpackning

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.6 oz [16.0 g]

---



Vad det är i lådan

Ingår i paketet

15 cm Mini USB 2.0-kabel A till mini B

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

