

USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 3m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Produkt-ID: USB2ADC3M



Das Apple® (30-polig) Dock-Anschluss-auf-USB-Kabel USB2ADC3M für iPhone®, iPod® und iPad® (3 m) verbindet Ihre iOS-fähigen mobilen Digitalgeräte mit Ihrem Computer und verfügt über einen einzigartig konstruierten gestuften Apple Dock-Anschluss in einem Design von StarTech.com. Im Gegensatz zu einem regulären Anschluss lässt sich der exklusive gestufte Anschluss auch dann in ein iPhone, iPod oder iPad einstecken, wenn sie sich in einer Schutzhülle befinden. So müssen Sie das Gerät nicht ständig aus der Hülle nehmen, um es zu laden.

Dieses USB-auf-iPhone-Kabel besteht aus einem starken Draht (0,5 mm²) und ermöglicht komfortables Synchronisieren und Laden Ihrer Apple®-Geräte in bis zu 3 Metern Entfernung vom Computer oder von der Wandsteckdose. So überwinden Sie Entfernungen und bieten Ihren Geräten volle Ladeleistung ohne Verlust von Ladezeit.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Erweitern Sie die Entfernung zwischen Apple® iPhone®, iPad®, iPod® oder Dockingstation und Ihrem Computer oder Ladegerät um bis zu 3 Meter

- Laden Sie Ihre Apple®-Geräte mit einem Computer, einem USB-Netzladekabel oder einem USB-Kfz-Ladekabel

Merkmale

- 1x Gestufter Apple® Dock-Anschluss (30-polig)
- 1x USB 'A'-Stecker
- Hochwertiges 20-AWG-Kabel
- Bietet 3 m Kabellänge
- Kompatibel mit allen vorhandenen Kabelanschlüssen der Apple®-Dockingstation (30-polig)
- Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone®, iPod® oder iPad®
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	20/28 AWG
Kabellänge	9.8 ft [3 m]

Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
Produktbreite	1.0 in [2.5 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	4.8 oz [136.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.2 in [26.0 cm]
Paketbreite	7.1 in [18.0 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.5 oz [213.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3m USB-Dock-Kabel für iPhone®, iPod® und iPad®
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.