

USB 2.0 Video Grabber für HDMI - Kompakte Video Capture Karte - 1080p

Produkt-ID: USB2HDCAPM



Mithilfe dieses USB 2.0 Video Capture-Geräts können Sie hochwertiges 1080p-HD-Video- und Stereo-Audio auf Ihrem Computer aufnehmen. Dank H.264-Codierung ist dies die perfekte Lösung für das Aufnehmen von High Definition Video für das Bearbeiten, Kompilieren und Archivieren.

Das Capture-Gerät ist USB-betrieben und verfügt über ein kompaktes Leichtbaudesign für maximale Mobilität.

Das Capture-Gerät ist sehr mobil, sodass Sie es ganz einfach in Ihrer Laptoptasche oder sogar in Ihrer Jackentasche mitführen können. Ein externer Stromadapter ist nicht erforderlich, sodass es hervorragend für unterwegs geeignet ist, z. B. für das Aufnehmen von Konferenzen oder Vorlesungen. Das externe Capture-Gerät ist auch hervorragend für allgemeine Unterhaltungsanwendungen geeignet.

Wenn Sie Video auf Ihrem HDMI-fähigen Computer aufnehmen möchten, um Schulungsvideos oder Videos für Telefonkonferenzen zu erstellen, ist dieses USB Capture-Gerät die ideale Lösung für Sie dank Unterstützung für 1080p-Video mit 30 Bildern pro Sekunde.

Sie können Video nicht nur auf Desktopcomputern oder Laptops aufnehmen, sondern High Definition-Video von jedem HDMI-fähigen Gerät aufnehmen, z. B. als Sicherheitssystem oder Kasse für geschäftliche Anwendungen.

Das Capture-Gerät codiert Video in H.264 - dem am häufigsten verwendeten Video-Codec der Welt. Indem Sie gewährleisten, dass Ihre Videoaufnahmen mit fast jeder Geräteplattform kompatibel sind, sparen Sie Zeit, da Sie sie nicht bearbeiten oder in ein nutzbares Format konvertieren müssen. H.264 wird auch von den am häufigsten verwendeten Softwareanwendungen unterstützt, einschließlich Adobe Premiere® und Windows Media® Encoder.

Mithilfe der mitgelieferten Software können Sie Videos aufnehmen und exportieren, aber auch Screenshots aufnehmen, Aufnahmen planen und Videoquellen mithilfe von Online-Services, z. B. Twitch, streamen.

Hinweise:

- Dieses Video Capture-Gerät zeichnet keine digital verschlüsselten Inhalte auf.

Die maximale Aktualisierungsrate, mit der dieses Gerät bei einer Auflösung von 1080p aufnehmen kann, beträgt 30 Hz. Bei einer 1080p-Videoquelle mit einer höheren Aktualisierungsrate (z. B. 60 oder 50 Hz) wird die Aktualisierungsrate in der exportierten Videodatei reduziert.

Das USB2HDCAPM wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Nehmen Sie Video für Schulungszwecke auf
- Streamen Sie Live-Videofeeds online mit Streaming-Diensten wie Twitch
- Nehmen Sie in Kombination mit dem HDMI-Splitter ST122HDMILE HD-Video-Spiele mit 60 Bildern pro Sekunden auf, während Sie auf einem anderen Display spielen
- Konvertieren Sie analoges Video in professionellen Videoarchivierungsanwendungen

Merkmale

- Reibungslose Bildqualität dank 1080p-Videoaufnahme mit 30 Bildern pro Sekunde
- Maximale Mobilität dank eines USB-betriebenen Geräts mit geringem Platzbedarf und Gewicht
- Umfangreiche Unterstützung für Videodateiausgabe dank Software, die mit H.264 codiert
- Unterstützt 2-Kanal-Stereo-Audio
- Unterstützung für NTSC- und PAL-Systeme
- Unterstützt Bildschirmformate 16:9 und 4:3

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

AV-Eingang

HDMI



AV-Ausgang	USB
Audio	Ja
Industrienormen	NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
	Videokodierung: MPEG4/H.264
Chipset-ID	Mstar - MST3367CMK-LF-170

Leistung

Max. Digitalauflösungen	1080p/30/50/60, Video Output at 1080p/30
Unterstützte Auflösungen	1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Audiospezifikationen	2-Kanal-HDMI-Audio
MTBF	2.328.329 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	USB Mini-B (5-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP (32/64)
------------------------------	---

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

Physische Eigenschaften

Produktlänge	2.6 in [65 mm]
Produktbreite	1.1 in [27 mm]
Produkthöhe	0.6 in [14 mm]
Produktgewicht	0.6 oz [17 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.8 in [14.8 cm]
----------------	------------------



Package Width	8.2 in [20.8 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.1 oz [145 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 2.0-HDMI-Video Capture-Gerät
	USB-Kabel
	Kurzanleitung für Installation

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

