

Cable de 50cm USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0

ID del Producto: USB2C5C50CM



Con hasta 5A (100W) de alimentación nominal (salida), puede utilizar este cable USB-C™ a USB-C para alimentar y cargar una laptop equipada con USB-C, como su Apple MacBook Pro, MacBook o Chromebook Pixel™, mediante el uso de un cargador USB-C de pared, de coche o una batería de carga. O puede alimentar su laptop mediante un replicador de puertos USB-C.

Los 5A de entrega de potencia le permiten cargar sus dispositivos móviles más rápido que con un cable USB-C 2.0 convencional, lo cual resulta perfecto para los usuarios que viajan/se desplazan. Disminuya su tiempo de carga y asegúrese de que sus dispositivos móviles están siempre listos para su uso cuando los necesite, donde quiera que vaya.

El cable corto le permite la configuración en espacios de trabajo pequeños que no estén situados en la oficina, como una cafetería o habitación de hotel. Le permite conectar un dispositivo móvil, como un smartphone o un tablet, a su ordenador portátil, sin estorbo de un cable demasiado largo.

El cable USB Type-C ha sido sometido a rigurosas pruebas de compatibilidad y ha logrado la certificación USB-IF (del foro de implementadores de USB), además de que cumple con todas las especificaciones USB 2.0. Esto incluye todas las normas relacionadas con el medioambiente, la electricidad y la mecánica, lo cual garantiza que es un cable confiable y de alta calidad que funcionará con todos sus dispositivos USB-C.

El modelo USB2C5C50CM está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y confiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Alimente su ordenador portátil equipado con USB-C mediante un cargador o batería de carga
- Cargue su ordenador portátil equipado con USB-C mediante un replicador de puertos
- Cargue rápidamente su dispositivo móvil USB-C con un cargador
- Sincronice sus dispositivos móviles USB-C con un ordenador portátil

Características

- Certificación USB-IF
- fácilmente
- Compatible con puertos Thunderbolt™ 3
- Confiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conector B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Requisitos de Energía

Power Delivery	100W
----------------	------

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------



Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/26 AWG
Longitud del Cable	19.7 in [50 cm]
Longitud del Producto	19.7 in [50 cm]
Ancho del Producto	0.4 in [10 mm]
Altura del Producto	0.2 in [6 mm]
Peso del Producto	1.0 oz [29 g]

Informacin de la Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [10 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 oz [34 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	cable usb-c
---------------------	-------------

*** La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.**

