

USB auf HDMI Monitor-Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1080

Produkt-ID: USB2HDMI



Der externe USB-auf-HDMI®-Videoadapter (Dual- oder Mehrfach-Monitore mit Audio) verwandelt einen verfügbaren USB 2.0-Port in einen HDMI-Ausgang mit Unterstützung für hochauflösendes Video (bis zu 1920 x 1080) und Audio. Der USB-HDMI-Adapter kann verwendet werden, um den primären Desktop zu spiegeln, dasselbe Bild auf jedem Display anzuzeigen oder den Desktop zum Verdoppeln der Arbeitsfläche und Erhöhen der Produktivität zu erweitern. Diese externe Grafikkarte ist eine kostengünstige Mehrfachmonitor- oder Dualmonitor-Lösung für Laptop- oder Desktopanwendungen, da ein zusätzliches HDMI-fähiges (oder DVI-fähiges) Display an den Computer angeschlossen werden kann, ohne den Computer für das Installieren einer neuen Videokarte öffnen zu müssen. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie einen sekundären Displayadapter hinzu, und erweitern Sie Ihr Desktop-Display, ohne den Computer für die Installation einer neuen Videokarte zu öffnen.
- Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen.
- Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an das TV-Gerät anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen.
- Hervorragend geeignet für Forscher und Autoren, da Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen angezeigt werden können

- Erhöhen Sie die Produktivität, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen ausführen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.
- Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an.
- Eine kompakte, leichte Lösung für Geschäftsreisende mit Laptop-PCs für eine Verbindung mit einem sekundären Display/Projektor

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1080
- Schnelle und einfache Installation
- Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
- Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterterten oder primären Displaykonfigurationen.
- Treibersoftware unterstützt Displayrotation.
- Unterstützt die Windows® Aero-Schnittstelle
- Unterstützt 2-Kanal-Stereo-Audio

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
AV-Eingang	USB 2.0
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
USB-Passthrough	Nein
Arbeitsspeicher	16MB
Chipset-ID	DisplayLink - DL-165

Leistung

Max. Digitalauflösungen	1920x1080
Unterstützte Auflösungen	Widescreen (16/32 bit):



1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1440x480,
1280x800, 1280x720

Standard (16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,
1152x864, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480

Breitbild unterstützt Ja

Steckverbinder

Steckverbinder A USB Mini-B (5-polig)

Steckverbinder B HDMI (19-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000/ XP(32bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit) / 8(32/64bit) *, Aero 3D interface supported

macOS Big Sur (11.0) / X Mountain Lion (10.8) / Lion (10.7) / Snow Leopard (10.6) / Leopard (10.5) / Tiger (10.4)

Microsoft WHQL-zertifiziert Ja

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB 2.0-Port

30 MB Festplattenspeicherplatz


512 MB RAM

Hinweis This USB video adapter uses a DisplayLink® family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Umwelt



Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90%

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	4.3 in [10.9 cm]
Produktbreite	2.0 in [52 mm]
Produkthöhe	0.7 in [19 mm]
Produktgewicht	10.6 oz [300 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.0 in [22.9 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	14.1 oz [400 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB2HDMI
	USB A-auf-Mini B-Kabel
	Treiber-CD
	Installationshandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

