


USB-C auf USB-B Kabel - St/St - 2m - USB 2.0

Produkt-ID: USB2CB2M



Mithilfe dieses USB-C™-zu-USB-B-Kabels können Sie Ihre Peripheriegeräte mit USB 2.0-Anschluss, wie z. B. einen Drucker, ein externes Laufwerk oder einen Scanner an Ihren Laptop oder Ihr Tablet mit USB Type-C™ anschließen. Außerdem ist das Kabel mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Das USB2CB2M wird mit einer Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie USB 2.0-Geräte an Ihren Computer oder Ihr Tablet mit USB-C-Anschluss an.
- Schließen Sie USB 2.0-Geräte an Thunderbolt 3-Computer an.

Merkmale

- Einfache Verbindungen dank eines umkehrbaren USB Type-C-Steckers, der sich in jeder Lage einstecken lässt.
 - Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
 - Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
-

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Steckverbinder B	USB B (4-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	22/30 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	2.1 oz [60.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.2 oz [63.0 g]



Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten USB-C-zu-USB-B-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

